

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	P651002
Serienname:	
EAN:	4037293364249
Zolltarif:	94051190900



Artikelbeschreibung

LED Wandeinbau ■ Edelstahl (STL) ■ IP65 ■ 350mA ■ 1W
■ 3000K ■ 60lm

Die LED-Einbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt im Untergrund mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen montiert werden kann. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Da die Leuchte mit einer Edelstahlabdeckung versehen ist, ist diese im Vergleich zur Ausführung mit Aluabdeckung deutlich unempfindlicher. Durch die gegebene Schutzart ist ein Einsatz in zahlreichen Räumen bis hin zum Außenbereich jederzeit möglich.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	III	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Außendurchmesser (mm)	84,00	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussart	sonstige	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)	-20,00 bis 40,00
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung DALI	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung DMX	nein
Einbaudurchmesser (mm)	52,00	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	2,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	43,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Dimmung Touch and Dim	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Ohne Dimmfunktion	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	60,00
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Bedienung über Bluetooth	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Nennstrom (mA)	350,00	Dimmung DALI-2	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	1,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	60,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Deckenmontage	nein
Mit Luftschlitzen	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	37,00