

# THOMSON

## 4K Ultra HD Box

THA100



Ultra HD



Streaming vidéo



Partager le contenu



Interface intuitive et simple



Diaporama d'images

# androidtv

## Bringen Sie Ihre Lieblings-Apps mit dem Google Play Store auf Ihren Fernseher!

Verwandeln Sie Ihren Fernseher in einen Smart TV mit der 4K Ultra HD Box von THOMSON powered by Android TV! Erleben Sie beliebte Medien mit Tausenden von Apps im Google Play Store. Erhalten Sie bequemen Zugriff auf Originalinhalte von Android-Systemen wie YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+\*. Google Assistant hilft Ihnen dabei, schnell nach Lieblingsserien, Filmklassikern und besten Shows zu suchen und erhält Vorschläge für Ihre Stimmung. Dank neuer Technologien verbringen Sie weniger Zeit mit Suchen und mehr Zeit mit dem Anschauen. Mit Chromecast built-in können Sie Fotos, Videos und Musik von Smart-Geräten auf Ihren Fernseher übertragen. Darüber hinaus ist die TV-Box mit 4K UHD-Technologie ausgestattet, unterstützt Wi-Fi 5 Dual Band, H.265-Dekodierung und mehr.

NETFLIX

YouTube

Disney+

prime video

Google Play

HDMI

Dolby Audio

WIRELESS

\* Verfügbarkeit von Apps je nach Land. THOMSON kann nicht für Dienstleistungen Dritter haftbar gemacht werden. Angebote Dritter können jederzeit geändert oder entfernt werden, sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und erfordern möglicherweise ein separates Abonnement.

[mythomson.com](http://mythomson.com)


## 4K Ultra HD Box

THA100

- Von Google zertifizierte Android TV-Streaming Box
- Bequeme Auflistung und Navigation von Inhalten und Apps, beginnend mit den von Android TV empfohlenen Inhalten
- Videoauflösung bis zu 4K UHD (3840 x 2160 Pixel)
- Quad Core Cortex-A53 1,8 GHz
- Benutzerfreundliche und einfach zu bedienende Oberfläche
- Einfache Verbindung zum Internet über integriertes WLAN oder LAN
- Praktische Fernbedienung mit Bluetooth- und Sprachsteuerungsfunktionen
- Mit dem Google-Assistenten können Sie schnell den neuesten Blockbuster und mehr finden<sup>1</sup>
- Integrierter Chromecast zum Streamen von HD-Filmen von Ihrem Mobiltelefon auf einen Fernsehbildschirm
- Video-Streaming aus dem Internet
- Einfaches Herunterladen und Installieren von Apps aus dem Play Store mit individueller Sortierung<sup>2</sup>

- Zugriff auf Apps, Spiele, Streaming-Dienste und mehr über Google Play<sup>2</sup>
- Unterstützt Dolby® Digital und Dolby® Digital Plus<sup>3</sup>
- Stellen Sie eine Verbindung zu anderen Geräten her und teilen Sie Daten über Bluetooth
- Freigabe digitaler Medien zwischen Multimedia-Geräten
- 1x USB 2.0 + 1x USB 3.0-Anschlüsse für die Wiedergabe
- Software-Updates über das Internet und über externe USB-Geräte
- Unterstützt MPEG-4, H.264 / AVC, H.265 / HEVC (4K Ultra HD)
- Unterstützt High Dynamic Range mit HDR
- Unterstützt HTML5
- Anschlüsse: HDMI, AV, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, LAN, IR-Extender-Anschluss, 12 V / 1 A DC-Netzteil, Wi-Fi, Bluetooth

<sup>1</sup> Die Verfügbarkeit der Sprache hängt von der Unterstützung der Google Sprachsuche ab.  
<sup>2</sup> THOMSON kann nicht für Leistungen Dritter haftbar gemacht werden. Angebote Dritter können jederzeit geändert oder entfernt werden, sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und erfordern möglicherweise ein separates Abonnement.  
<sup>3</sup> Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.



### Seitenansicht

1. TF-Kartensteckplatz
2. USB 3.0-Anschluss
3. USB 2.0-Anschluss

### Rückseite

4. Power EIN / AUS
5. Netzteil
6. LAN/Internet
7. HDMI/TV
8. Audio/Video-Ausgang
9. S/PDIF (optisch)
10. Infrarot Empfänger (optional)

### Videodecoder

Seitenverhältnis: 16: 9,  
 Auto / Vollbild  
 Videoauflösung: 2160p, 1080p,  
 720p, 4Kp60 10-Bit H.265, 4Kp60  
 VP9 Profil 2, 4Kp30 H.264

### Audiodecoder

Audio-Decodierung: Dolby®  
 Digital / Dolby® Digital Plus  
 \*, MPEG-1-Schicht 1/2  
 Audiomodus: Mono, L / R, Stereo

### System & Speicher

Android-Version: 10  
 Chipsatz: Amlogic S905X2  
 CPU: Amlogic S905X2 Quad-  
 Core-ARM Cortex-A53, 1,8 GHz

GPU: Quad Core ARM  
 Mali-G31 bei 1800 MHz  
 SDRAM: DDR4: 2 GB  
 Flash: eMMC: 8 GB

### Anschlüsse

HDMI  
 Ethernet  
 1x USB 2.0 + 1x USB  
 3.0-Anschlüsse  
 Micro SD-Anschluss  
 S/PDIF (optisch)  
 AV  
 IR  
 DC IN (12 V, 1 A)

### Allgemeine Daten

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz  
 IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz  
 Bluetooth: 4.2  
 Stromversorgung: 100 -  
 240V AC, 50/60 Hz  
 Eingangsspannung: DC 12V, 1A.  
 Leistungsaufnahme im  
 Betrieb: 7W (max.)  
 Betriebstemperaturbereich:  
 0 °C ~ +40 °C  
 Lagertemperatur: -10 °C ~ +70 °C  
 Abmessungen (B x T x H)  
 in mm: 110 x 110 x 22  
 Gewicht: 170 g

### Packungsinhalt

Android TV Box  
 Sprachgesteuerte Fernbedienung  
 Netzteil 12V / 1 A  
 HDMI Kabel  
 2x AAA Batterien  
 Bedienungsanleitung

EAN THA100: 9120072371516  
 PCB: 10 pcs

Ultra HD-Verfügbarkeit abhängig von Ihrem Netflix-Abonnement, Internetdienst,  
 Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten <http://www.netflix.com/TermsOfUse>  
 Google Assistant ist möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.  
 Disney+ ist möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

Nur für den Innenbereich in EU-Mitgliedstaaten und EFTA-Staaten vorgesehen.

Änderungen vorbehalten. Infolge ständiger Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Erscheinungsbild der Produkte ändern. Google, Google Play, YouTube, Android TV und andere Marken sind Handelsmarken von Google LLC. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Skype ist eine Marke von Skype und STRONG ist nicht mit der Skype-Unternehmensgruppe verbunden, gesponsert, autorisiert oder anderweitig verbunden. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc in den USA und anderen Ländern. Hergestellt in Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. Alle anderen Produktmarken sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.  
 © STRONG 2021 Alle Rechte vorbehalten.

\*Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

SERVICE CENTER	
<b>AT</b> support_at@thomsonstb.net 0820 400 044 € 0,12/Min, österr. Festnetz	<b>DE</b> support_de@thomsonstb.net 0180 599 96 25 € 0,14/Min, deutsches Festnetz € 0,42/Min, max. Mobilfunknetz
<b>BG</b> support_bg@thomsonstb.net +359 32 634451	<b>DK</b> support_dk@thomsonstb.net
<b>CEE</b> support_hu@thomsonstb.net +36 1 445-26-10	<b>FR</b> support_fr@thomsonstb.net
<b>IT</b> support_it@thomsonstb.net 199 416 006 Da rete fissa: € 0,18 cent. al min. Da rete mobile: € 0,49 cent. al min. 15,6 € cent. scatto alla risposta	<b>NL</b> support_nl@thomsonstb.net
<b>PL</b> support_pl@thomsonstb.net 801 702 027	<b>UA</b> support_ua@thomsonstb.net +380 (44) 238 61 50