


Elektronikgehäuse - ECS - KIT - 64X80-S-UV-7042 - 1319373

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Leergehäuse zur Wand- oder Mastmontage, grau 7042, Bechergehäuse mit Frontplatte, für Anwendungen im Außenbereich, Schutzart: IP66/67/69, Breite 97 mm, Höhe 87 mm, Tiefe 42 mm, Leiterplattenfläche 4100 mm²



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 063151 604424
GTIN	4063151604424
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	144,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	144,500 g
Zolltarifnummer	84879090
Herkunftsland	Vereinigte Staaten
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Typ	ECS - KIT - 64X80-S-UV-7042
Art.-Nr.	1319373
Gehäuseart	Outdoor-Gehäuse
Ausführung	Schraubverriegelung
Max. zu erreichender NEMA-Code	6
IK-Code	IK08
Montageart	Wand- oder Frontplattenmontage. Stangenmontage mit Zubehör.
Verriegelungsart	Schraubverriegelung

Maßangaben

Bildunterschrift	Schematische Abbildung zur Veranschaulichung der Abmessungen des Artikels. Die Abbildung stellt nicht das gewünschte Produkt dar. Weitere Details siehe Produktzeichnungen unter dem Reiter „Downloads“.
------------------	--

Elektronikgehäuse - ECS - KIT - 64X80-S-UV-7042 - 1319373

Technische Daten

Maßangaben

Breite [w]	97,8 mm
Höhe [h]	89,4 mm
Tiefe [d]	45,1 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	PC (Polycarbonat)
Farbe (RAL)	grau (7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Angaben zur Leiterplatte

Leiterplattenfläche gesamt	4100 mm²
Art der Leiterplattenbefestigung	Verschraubung

Allgemeine Hinweise

Hinweis	Beachten Sie bitte die Montageanleitung im Download-Bereich.
---------	--

Verpackungsangaben


Verpackungsart	verpackt im Karton
Verpackungseinheit	1
Benennung Verpackungseinheiten	Stück
Art der Umverpackung	Karton

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schematische Abbildung zur Veranschaulichung der Abmessungen des Artikels. Die Abbildung stellt nicht das gewünschte Produkt dar. Weitere Details siehe Produktzeichnungen unter dem Reiter „Downloads“.

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 11.0	27182702
-------------	----------

