


Bezeichnung	Snap-In IP40 Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, tauchlöten, IP40
Produktgruppe	Snap-In IP40 Serie 719
Bestellnummer	09 9750 20 03


Abbildung



Maßzeichnung



Polbild (Steckseite)



Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	09 9750 20 03
Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Ausführung	Steckverbinder Buchse gerade
Steckverbinder Verriegelung	schnapp
Anschlussart	tauchlöten
Schutzart	IP40
Grenztemperatur von / bis	-25 °C / 70 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	1.18
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom (40°C)	3,0 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^{10} \Omega$
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Produktdatenblatt

Subminiatur Steckverbinder



Bezeichnung	Snap-In IP40 Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, tauchlöten, IP40
Produktgruppe	Snap-In IP40 Serie 719
Bestellnummer	09 9750 20 03


Werkstoffe

Material Gehäuse	PA
Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	682312ae-b061-49fb-8903-dc26259f2f3d

Klassifikationen


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Einzelteildarstellung



Bezeichnung	Snap-In IP40 Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, tauchlöten, IP40
Produktgruppe	Snap-In IP40 Serie 719
Bestellnummer	09 9750 20 03

Montageanleitung / Montageausschnitt



Bezeichnung	Snap-In IP40 Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, tauchlöten, IP40
Produktgruppe	Snap-In IP40 Serie 719
Bestellnummer	09 9750 20 03

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.