

## 18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>    | <b>613057850</b>     |
| <b>EAN-Code</b>       | <b>4061792206199</b> |
| Akkuspannung          | 18 V                 |
| Scheiben-Ø            | 125 mm               |
| Max. Schnitttiefe     | 27 mm                |
| Leerlaufdrehzahl      | 2.800 - 10.000 /min  |
| Spindelgewinde        | M 14                 |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,8 kg               |
| Gewicht mit Akkupack  | 2,5 kg               |

### Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, ohne Akkupack, ohne Ladegerät