



- ✓ Kein Sauerstoffverbrauch
(im Gegensatz zu Gas)
- ✓ Neigungswinkel einstellbar
- ✓ Rostgeschütztes Gehäuse
- ✓ Starkstromanschluss 400 V/3 ~ 50 Hz



HEIZGEBLÄSE 9000 W

HIH 9000/2/1

Ausstattung

- ✓ Ventilationsstufe
- ✓ Zeitverzögertes Thermostat
- ✓ Mechanisches Thermostat
- ✓ Tragegriff
- ✓ Überhitzungsschutz

Technische Daten

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	36,0 %
Heizleistung	9000 W
Anzahl Heizstufen	2 (4500/9000 W)
Raumheizvermögen	ca. 270 m ³
Luftdurchsatz	ca. 742 m ³ /h
Netzanschluss	380 - 400 V/3~, 50 Hz
Netzkabellänge	ca. 140 cm
Schutzklasse/-art	I/IPX4
A-bewerteter Schallleistungspegel	ca. 55 dB(A)
Qualitätsstandard	Intertek GS, CE

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 03 0059
EAN-Nummer	4012294205579
Produktgewicht	ca. 11,3 kg
Gesamtgewicht	ca. 12,7 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 37,0 x 33,0 x 47,0 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 43,0 x 37,5 x 47,5 cm



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.