



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Bohrschrauber

PRO HEAVY DUTY GSR 18V-45



Mehr Arbeit, keine Grenzen

Die wichtigsten Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	21/45/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.900 min ⁻¹
Akkuspannung	18,0 V

Bestellnummer 0 601 9K3 205

Technische Daten

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Drehmoment (weich/hart/max.)	21/45/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.900 min ⁻¹
Akkutyp	Lithium-Ionen
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18,0 V
Gewicht exkl. Akku	0,9 kg
Drehmomentstufen	20+1
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	390 x 447 x 147 mm

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Einfache Handhabung und Bedienung durch kompaktes Design
- Hocheffizienter, bürstenloser Motor verlängert Betriebszeit und Werkzeuglebensdauer
- Maximale Leistung und Effizienz bei einer Arbeitsdrehzahl von bis zu 1.900 min⁻¹
- Kompaktheit auf höchstem Niveau mit starker Leistung und bürstenlosem Motor
- Optimal zum Schrauben in Holz oder Bohren in Holz und Metall an engen Stellen

