



**Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 15x15mm steingrau**

**Technische Merkmale**

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Farbe                                               | steingrau           |
| RAL Farbnummer                                      | 7030                |
| Kanalhöhe                                           | 18 mm               |
| Kanalbreite                                         | 20 mm               |
| Länge                                               | 2000 mm             |
| Lichter/innerer Querschnitt                         | 150 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40% | 7                   |
| Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40% | 5                   |
| Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40% | 10                  |
| Bodenlochungen                                      | DIN 43659           |
| Kriechstromfest                                     | Ja                  |
| Selbstverlöschend                                   | Ja                  |
| Werkstoff                                           | PVC                 |
| Halogenfrei                                         | Nein                |
| Klassifizierung Feuerfestigkeit                     | M1                  |
| UL 94 Klassifizierung                               | V0                  |

BA615015070300