



Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x40mm lichtgrau

Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x40mm lichtgrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drathalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HA740040

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

HA740040

Technische Merkmale

Farbe	lichtgrau
RAL Farbnummer	7035
Kanalhöhe	40 mm
Kanalbreite	40 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	1018 mm ²
Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	35
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	25
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	49
Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Zulassungen	EN50085-2-3
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PC - ABS
Halogenfrei	Ja
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0