



Technische Daten

Viskosität	31600 Poise
Dichte	2,5 g/cm ³
Betriebstemperatur	-50~150 °C
Durchgangswiderstand	3,8 x 10 ⁻¹³ Ω-cm
Farbe	Grau

MX-4 Versandinformationen

2g

Box Abmessungen	23 (L) x 15 (B) x 150 (H) mm
Brutto Gewicht	8,85 g
SKU	ACTCP00007B
EAN	4895213701631
UPC	872767009578

45g

Box Abmessungen	37 (L) x 21 (B) x 197 (H) mm
Brutto Gewicht	68,17 g
SKU	ACTCP00024A
EAN	4895213701679
UPC	872767009608

4g

Box Abmessungen	24 (L) x 15 (B) x 118 (H) mm
Brutto Gewicht	10,66 g
SKU	ACTCP00002B
EAN	4895213701655
UPC	872767009585

4g mit Spachtel

Box Abmessungen	24 (L) x 15 (B) x 125 (H) mm
Brutto Gewicht	11 g
SKU	ACTCP00031B
EAN	4895213702591
UPC	840033400466

8g

Box Abmessungen	27 (L) x 17,3 (B) x 123 (H) mm
Brutto Gewicht	17 g
SKU	ACTCP00008B
EAN	4895213701662
UPC	872767009592

8g mit Spachtel

Box Abmessungen	26,7 (L) x 17,3 (B) x 128 (H) mm
Brutto Gewicht	18 g
SKU	ACTCP00059A
EAN	4895213703055
UPC	840033400855

20g

Box Abmessungen	32 (L) x 21 (B) x 159 (H) mm
Brutto Gewicht	32 g
SKU	ACTCP00001B
EAN	4895213701723
UPC	872767009653

Alle Materialien sind mit den
RoHS-Anforderungen kompatibel.



WEITERE INFORMATIONEN



ANLEITUNGEN

