

# LT-FG-Clean Edelstahl-Schlauchverschraubung



### LT-FG-Clean

Für höchste Anforderungen an Sauberkeit und Reinigung.

### Einsatzbereiche

- Lebensmittelindustrie- Milch und Fleischerzeugnisse
- Lebensmittelverpackungsmaschinen
- Getränkeindustrie
- Pharmaindustrie
- Chemische Industrie

### Material

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 316  
Einschraubhülse: Messing, vernickelt  
Klemmring und Farbhülse: PA 6  
Aussendichtung und Dichtringe: TPE gemäß den FDA 21 CFR und NSF 51 (USA-Norm)  
Erdungshülse: Stahl

### Eigenschaften

- hohe Korrosionsbeständigkeit
- die glatte Oberfläche verhindert das Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen
- leichte, schnelle und kostengünstige Reinigung durch glatte Oberfläche
- resistent gegen chemische Reinigungsmittel
- keine Verschmutzungsnester
- hohe Dichtigkeit
- kein Eindringen von Fremdkörpern in das Gehäuse
- hohe mechanische Belastbarkeit


### Hinweise

Passend zu Schutzschlauch:  
Anaconda Sealtite FG-Clean, aber auch EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX möglich

### Technische Daten

Schutzart: IP67 (40bar, 80°C)

Temperaturbereich: -45°C bis +105°C



### metrisches Anschlussgewinde

| Artikel-Nr. | Größe<br>Metrisch | Passend zu<br>Schlauch<br>Nennweite | Passend zu Innen-Ø<br>Schlauch-<br>außen-Ø | Schlüssel-<br>weite<br>mm | Gewinde-<br>länge<br>mm | Höhe<br>mm | Eckmaß<br>mm | VPE<br>Stück | Netto EUR/ 100 Stück bei<br>Abnahme von<br>bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|
| 906928      | M16 x 1,5         | 3/8                                 | 17,8 10,4                                  | 27                        | 11,5                    | 48         | 31,2         | 50           | 2777,00                                            | a. A.     | a. A.      |
| 906929      | M20 x 1,5         | 1/2                                 | 21,1 13,8                                  | 30                        | 13,0                    | 50         | 34,6         | 50           | 2842,50                                            | a. A.     | a. A.      |
| 906843      | M25 x 1,5         | 3/4                                 | 26,4 18,5                                  | 36                        | 15,0                    | 57         | 41,6         | 25           | 3846,10                                            | a. A.     | a. A.      |
| 906844      | M32 x 1,5         | 1                                   | 33,1 23,8                                  | 46                        | 15,0                    | 68         | 53,1         | 10           | 5557,20                                            | a. A.     | a. A.      |
| 906845      | M40 x 1,5         | 1 1/4                               | 41,8 31,9                                  | 54                        | 16,0                    | 75         | 62,4         | 5            | 8232,10                                            | a. A.     | a. A.      |
| 906846      | M50 x 1,5         | 1 1/2                               | 47,8 36,9                                  | 63                        | 18,0                    | 82         | 72,7         | 5            | 13780,00                                           | a. A.     | a. A.      |

Technische Änderungen vorbehalten.

a. A. = auf Anfrage