


Klemme, iPo-Steckanschluss, Doppelstock, Durchgangsklemme, 2,5mm², grau



Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Reihenklemmen
Ausführung der Reihenklemme Klemmenebenen intern gebrückt	Nein
Betriebsspannung Bemessungswert	500 V
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Bemessungswert	22 A
Erscheinungsbild	
Farbe	grau
Produktdetails	
Produktbestandteil erforderlich Abschlussplatte	Ja
Anzahl	
Anzahl der Klemmenebenen	2
Anzahl der Klemmstellen je Klemmebene	4
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	
• minimal	0,14 mm²
• maximal	4 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	
• minimal	1,5 mm²
• maximal	0,14 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig	
• mit Aderendbearbeitung minimal	0,14 mm²
• mit Aderendbearbeitung maximal	2,5 mm²
• ohne Aderendbearbeitung minimal	0,14 mm²
• ohne Aderendbearbeitung maximal	4 mm²
Ausführung des Anschlusses	
• 1	sonstige
• 2	sonstige
Position der Anschlussklemme	oben
Mechanischer Aufbau	
Höhe	68,18 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart	47,5 mm
Tiefe	45,85 mm
Länge	68 mm
Befestigungsart	Hutschiene TH35
Material des Isolierkörpers	sonstige

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während Betrieb

- minimal
- maximal

-60 °C
-105 °C

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Sonstige



[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

Sonstige

Umwelt

[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH6020-0AF00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH6020-0AF00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH6020-0AF00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

27.09.2022 

