

Datenblatt

LED Großflächenstrahler Energyline XL 1000W Art. 46213

- Premium Großflächenstrahler für robuste Anwendungen auf Baustellen
- mit robustem, verstellbarem Bügel für die Montage an Kränen etc. geeignet
- extrem schlagfestes Aluminiumgehäuse: IK08
- Streuscheibe aus Polycarbonat mit Linsen für bessere Lichtverteilung
- extrem langlebige Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer über 60000 Stunden
- Abstrahlwinkel: 90°
- IP66: staub- und wasserdicht für die Verwendung im Außenbereich



Abb. ähnlich



25m H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker

Technische Daten:

230V~/ 50-60Hz
ca. 14.000 Lumen (140 Lm/W) / 4.000 Kelvin / ca. 60.000h
CRI: >80Ra
Abstrahlwinkel 90°
Betriebstemperatur -20°C bis +50°C
Gewicht: ca. 27,60 kg
Maße: 490 x 155 x 668mm
Verpackungsmaße: 510 x 180 x 700 mm
EAN: 4011160462139

