



Hauptmerkmale

Baureihe	Multifix
Baureihe	Multifix
Produktname	Multifix Modulo
Produkt- oder Komponententyp	Abzweigdose
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Unterputzmontage
Geräteaufbau	Schutzabdeckung
Anzahl der Reihen	1fach
Montagehalterung	Ziegel
Farbton	Blau (RAL 5015)
Material	PS (Polystyrol)
Breite	80 mm
Tiefe	30 mm
Innentiefe	28 mm
Maximaler Kabelquerschnitt	2,5 mm ²
Dichtung	Ohne
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,5 cm
VPE 1 Breite	43,5 cm
VPE 1 Länge	11,0 cm
VPE 1 Gewicht	76,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	10,5 cm
VPE 2 Breite	43,5 cm
VPE 2 Länge	11,0 cm
VPE 2 Gewicht	767,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------