



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Klemmenschutzabdeckung
Zubehör / Teilettyp	Installationszubehör
Beschreibung der Pole	4P
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Höhe	121,5 mm
Breite	96,5 mm
Tiefe	140 mm
Produktgewicht	0,133 kg
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Produktkompatibilität	LC1G115 - 225

Montage

Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-1
Normen	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 Nr. 60947-1 GB/T 14048
Betriebshöhe	3.000 m ohne Leistungsminderung 5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...60 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-60...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,000 cm
VPE 1 Breite	10,500 cm
VPE 1 Länge	14,800 cm
VPE 1 Gewicht	216,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,410 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------