



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Geräteabgang
Produktname	Linergy FM
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse Spacial Spacial SFP Gehäuse
Produktkompatibilität	Räumliche Abgrenzungen
Schutzart (IP)	IPxx B

Zusatzmerkmale

Installiertes Gerät	Modulares Gerät
Beschreibung der Pole	3P + N
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Nennbetriebsstrom Ie	200 A
[In] Bemessungsstrom	200 A bei 40 °C
[IpK] Bemessungs-Stoßstrom	20 kA
I²t bei Aktivierung	6700000 A².s
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: gecrimpter Kabelschuh 50 mm² Versorgung: biegsame Schienen, 20 x 3 mm Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 18 x 4...10 mm² (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 18 x 4...10 mm² (fest) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 27 x 4...10 mm² (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 27 x 4...10 mm² (fest)
9-mm-Raster	72
Gesamtzahl der 18-mm-Module	36
Breite	750 mm
Produktgewicht	2,3 kg
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)

Montage

Normen	IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 60947-7-1
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,9 cm
VPE 1 Breite	7,6 cm
VPE 1 Länge	66 cm
VPE 1 Gewicht	2,256 kg
VPE 2 Art	BB1

VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	6,9 cm
VPE 2 Breite	23 cm
VPE 2 Länge	66 cm
VPE 2 Gewicht	6,794 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	90
VPE 3 Höhe	116 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	210 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------