



Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine 45
Installationssystem für die Verkabelung	Brüstungskanal
Produkttyp	Kabelhalterung
Farbe	Grün
Mengenpaket 1 / Einheit	Satz à 5

Zusatzmerkmale

Material der Kabelkanäle	Kunststoff Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters	75 x 55 mm 185 x 55 mm 165 x 55 mm 95 x 55 mm 140 x 55 mm
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Produktmaterial	PA (Polyamid)
Länge	25 mm
Höhe	32 mm
Breite	42 mm

Montage

Normen	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Betriebstemperatur	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP30

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,2 cm
VPE 1 Breite	1,75 cm
VPE 1 Länge	2 cm
VPE 1 Gewicht	3 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	4000
VPE 2 Höhe	45 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	29,448 kg
VPE 3 Höhe	30 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------