



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCY
Produktkompatibilität	XCKT XCKD XCMD XCKP
Zugehöriger Kopf	ZCE01 ZCE05
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Rollenhebel Federrückstellung Metall (auf Kugellager montiert)
Spuren	20/36 mm für XCMD 24/40 mm für XCKD 24/40 mm für XCKP 24/40 mm für XCKT
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2 cm
VPE 1 Breite	2 cm
VPE 1 Länge	4,5 cm
VPE 1 Gewicht	19 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	12 cm
VPE 2 Breite	3 cm
VPE 2 Länge	12 cm
VPE 2 Gewicht	204 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	15 cm

VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	6,402 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------