



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS2AH
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GS GS2EU[RETURN]TeSys TeSys GS GS2GU[RETURN]TeSys TeSys GS GS2JU[RETURN]TeSys TeSys GS GS2MU[RETURN]TeSys TeSys GS GS2QU
Typ des Bediengriffs	Außen, Frontseite
Grifffarbe	Rot
Farbe der Griffvordrumscheibe	Gelb

Zusatzmerkmale

Handle positions	O-I
Verriegelung des Drehgriffs	Mit
Switch rated current	30 A 60 A 100 A 200 A 400 A
Normen	CSA UL
Produktgewicht	0,24 kg

Montage

Schutzart (NEMA)	NEMA 4/4X
------------------	-----------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	14,000 cm
VPE 1 Länge	17,000 cm
VPE 1 Gewicht	246,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,470 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------