



Hauptmerkmale

Range	LexCom Home
Produktname	LexCom Home Premium
Product type	TV-SAT splitter

Zusatzmerkmale

Bausatz-Zusammensetzung	4-way coaxial splitter
TV-Stecker	F-Stecker
Bandbreite	5...2400 MHz
Schalterfunktion	4-polig
Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	4
Max. Einfügungsdämpfung	-10 dB
Min. Rückgabeverlust	10 dB
Biegeradius	≥ 40 mm
Durchschnittliche Impedanz	75 Ohm
Material	Zinkdruckguss: Gehäuse
Befestigungsmodus	Taptite-Schrauben
Höhe	25 mm
Breite	60 mm
Tiefe	100 mm

Montage

Temperature range	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20...90 % nicht kondensierend
Normen	EN 50083-2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	10,0 cm
VPE 1 Gewicht	59,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,268 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------