



Hauptmerkmale

Range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iPC
Produkt- oder Komponententyp	Modulare Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	iPC
Beschreibung der Pole	2-polig + E
Ausgangsstandard	Deutsch

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC 50/60 Hz
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	Symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	5
Höhe	84 mm
Breite	45 mm
Tiefe	63 mm
Produktgewicht	98 g
Farbe	Gelb
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm ² flexibel Tunnelklemmen1 Kabel 10 mm ² fest Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm ² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	13 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1,2 Nm

Montage

Normen	VDE 0620
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK03
Tropentauglichkeit	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	6,9 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
VPE 1 Gewicht	97,0 g

VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,5 cm
VPE 2 Breite	9,0 cm
VPE 2 Länge	24,0 cm
VPE 2 Gewicht	540,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	75
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	8,622 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------