




- en** MicroLogic 4.2 Trip Units  
**fr** Déclencheurs MicroLogic 4.2  
**es** Unidades de control MicroLogic 4.2  
**de** Auslöseinheiten MicroLogic 4.2  
**it** Unità di sgancio MicroLogic 4.2  
**pt** Unidades de disparo MicroLogic 4.2  
**ru** Размыкатели MicroLogic 4.2  
**zh** MicroLogic 4.2 脱扣单元



| www.se.com                                                                               |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                              |
| ComPacT NSX100–250                                                                       | ComPacT NSX100–630                                                                           |
| <b>en</b> <b>it</b><br><b>fr</b> <b>pt</b><br><b>es</b> <b>ru</b><br><b>de</b> <b>zh</b> | <b>en</b> DOCA0187EN<br><b>fr</b> DOCA0187FR<br><b>es</b> DOCA0187ES<br><b>zh</b> DOCA0187ZH |

? → [www.se.com/support](http://www.se.com/support)

Retain instruction sheet for future use.  
Visit our website at [www.se.com](http://www.se.com)  
to download the documents listed above  
(user guides or instruction sheets )  
and other documents.

#### PLEASE NOTE

- Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel.
- No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.
- All pertinent state, regional, and local safety regulations must be observed when installing and using this product.

Notice de montage à conserver pour usage ultérieur.  
Visitez notre site web [www.se.com](http://www.se.com)  
pour télécharger les documents listés  
ci-dessus (guide utilisateurs ou notices  
de montage ) et d'autres documents.

#### REMARQUE IMPORTANTE

- L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement.
- Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.
- Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit.

Guarde la hoja de instrucciones para utilizarla en el futuro.  
Visite nuestra página web en [www.se.com](http://www.se.com) para  
para descargar los documentos  
enumerados anteriormente (manuales de  
usuario u hojas de instrucciones )  
así como otros documentos.

#### TENGA EN CUENTA

- La instalación, utilización, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado.
- Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.
- Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales.

Bewahren Sie die Kurzanleitung als Referenz für den späteren Gebrauch auf.  
Besuchen Sie unsere Website unter [www.se.com](http://www.se.com),  
um die oben aufgeführten Dokumente  
(Benutzerhandbücher oder  
Bedienungsanleitungen ) und weitere  
Dokumente herunterzuladen.

#### BITTE BEACHTEN

- Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden.
- Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.
- Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen, regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Conservare questo foglio di istruzioni per un utilizzo futuro.  
Visitate il nostro sito web [www.se.com](http://www.se.com)  
per scaricare i documenti elencati sopra  
(Guide utente o Fogli di istruzioni )  
e altri documenti.

#### NOTA

- Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato.
- Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
- Durante l'installazione e l'uso di questo prodotto è necessario rispettare tutte le normative locali, nazionali o internazionali in materia di sicurezza.

Guarde a folha de instruções para utilização futura.  
Visite o nosso site em [www.se.com](http://www.se.com)  
para transferir os documentos indicados  
acima (manuais de utilizador ou folhas  
de instruções ) e outros documentos.

#### NOTA

- A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado.
- A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.
- Todas as regulamentações de segurança pertinentes, sejam estatais, regionais ou locais, devem ser cumpridas na instalação e utilização deste produto.

Сохраните эту инструкцию для использования в будущем.  
Посетите наш веб-сайт [www.se.com](http://www.se.com)  
чтобы загрузить перечисленные выше  
документы (руководства пользователей  
 или инструкции ) и другие  
публикации.

#### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками.
- Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за любые возможные последствия использования данной документации.
- Во время установки и использования данного изделия следует соблюдать все действующие государственные, региональные и местные нормы и правила безопасности.

请保管好此说明书以供将来使用。  
请访问网站 [www.se.com](http://www.se.com)  
以下载上述文件（用户指南 或说明书  
）和其他文件。

#### 请注意

- 电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。
- Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。
- 在安装和使用本产品时，必须遵守国家、地区和当地的所有相关的安全法规。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS or local equivalent.</li> <li>● This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.</li> <li>● Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.</li> <li>● Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.</li> <li>● Put back all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.</li> <li>● Beware of potential hazards, and carefully inspect the work area for tools and objects that may have been left inside the equipment.</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Portez un équipement de protection individuel (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Reportez-vous aux normes NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou aux codes locaux en vigueur.</li> <li>● Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet équipement.</li> <li>● Débranchez toutes les sources d'alimentation de cet équipement avant d'effectuer toute opération interne ou externe sur celui-ci.</li> <li>● Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.</li> <li>● Remplacez tous les dispositifs, les portes et les capots avant de mettre l'équipement sous tension.</li> <li>● Faites attention aux dangers potentiels et inspectez attentivement la zone de travail pour vous assurer qu'aucun outil ou objet n'est resté à l'intérieur de l'équipement.</li> </ul> <p><b>Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.</b></p> | <p><b>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctricas establecidas. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS u otros códigos locales correspondientes.</li> <li>● Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.</li> <li>● Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.</li> <li>● Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.</li> <li>● Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.</li> <li>● Tenga cuidado con los riesgos potenciales, e inspeccione cuidadosamente la zona de trabajo para comprobar si han quedado herramientas y objetos dentro del equipo.</li> </ul> <p><b>El incumplimiento de estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.</b></p> | <p><b>GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren im Umgang mit Elektrogeräten. Siehe NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS oder lokale Entsprechung.</li> <li>● Diese Geräte dürfen nur von qualifizierten Elektrikern installiert und gewartet werden.</li> <li>● Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im Innern des Geräts die gesamte Spannungsversorgung ab.</li> <li>● Verwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit zutreffender Bemessungsspannung.</li> <li>● Bringen Sie alle Vorrichtungen, Türen und Abdeckungen wieder an, bevor Sie das Gerät einschalten.</li> <li>● Beachten Sie potenzielle Gefahren, und überprüfen Sie den Arbeitsbereich auf Werkzeuge und andere Gegenstände, die sich möglicherweise noch in der Anlage befinden.</li> </ul> <p><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.</b></p> |
| <p><b>RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adottare misure di sicurezza adeguate per lavori elettrici. Vedere le normative NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS o le norme equivalenti nel paese di installazione.</li> <li>● Installazione e manutenzione di questa apparecchiatura si devono affidare solo ad elettricisti qualificati.</li> <li>● Prima di lavorare con l'apparecchiatura o al suo interno isolare completamente l'alimentazione elettrica.</li> <li>● Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.</li> <li>● Sostituire dispositivi, sportelli e coperture prima di riaccendere l'alimentazione dell'apparecchiatura.</li> <li>● Prestare attenzione a potenziali pericoli e ispezionare con attenzione l'area di lavoro per assicurarsi di non aver dimenticato utensili o altri oggetti all'interno dell'apparecchiatura.</li> </ul> <p><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</b></p> | <p><b>RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Utilize equipamento de proteção pessoal (PPE) e siga os métodos de segurança elétrica. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou o equivalente local.</li> <li>● A instalação e manutenção deste equipamento só devem ser efectuadas por electricistas qualificados.</li> <li>● Desligue todas as fontes de alimentação deste equipamento antes de trabalhar no equipamento ou no seu interior.</li> <li>● Utilize sempre um dispositivo de detecção da tensão nominal adequada para confirmar se a alimentação está desligada.</li> <li>● Substitua todos os dispositivos, portas e tampas antes de ligar a alimentação deste equipamento.</li> <li>● Esteja atento a potenciais perigos e inspecione cuidadosamente a área de trabalho para se assegurar que não foram deixadas ferramentas e objetos no interior do equipamento.</li> </ul> <p><b>A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.</b></p>                                                                                                                 | <p><b>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Используйте подходящие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте технику безопасности при электротехнических работах. См. NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS или местный эквивалентный стандарт.</li> <li>● Данное оборудование могут устанавливать и обслуживать только квалифицированные электрики.</li> <li>● Отключите питание до начала работы снаружи или внутри оборудования.</li> <li>● Всегда пользуйтесь надлежащим датчиком номинального напряжения для определения отсутствия питания.</li> <li>● Установите обратно все устройства, дверцы и крышки перед включением питания данного оборудования.</li> <li>● Избегайте потенциальных опасностей, внимательно осмотрите рабочую область на наличие инструментов и предметов, которые могли остаться внутри оборудования.</li> </ul> <p><b>Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.</b></p>                                                                                                         | <p><b>电击、爆炸或弧闪的危险</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS 或当地对应的标准。</li> <li>● 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。</li> <li>● 在该设备表面或内部工作之前，请关闭设备的全部电源。</li> <li>● 确保使用合适的额定电压传感器确认电源已关闭。</li> <li>● 装回所有设备、门和盖，然后再打开该设备的电源。</li> <li>● 注意潜在危险，仔细检查作业区，以免将工具和物件遗忘在设备内部。</li> </ul> <p><b>不遵循上述说明将导致人员伤亡。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>⚠ WARNING:</b> This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.<br/>For more information go to <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p>                                        | <p><b>⚠ AVERTISSEMENT :</b> Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris plomb et composés de plomb, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur.<br/>Pour de plus amples informations, prière de consulter <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p> | <p><b>⚠ ADVERTENCIA:</b> Este producto puede exponerle a químicos incluyendo plomo y compuestos de plomo, que es (son) conocido(s) por el Estado de California como causante(s) de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.<br/>Para mayor información, visite <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p>                                                | <p><b>⚠ WARNING:</b> Dieses Produkt kann Sie u. U. Chemikalien aussetzen, u. a. Blei und Bleiverbindungen, die vom US-Bundesstaat von Kalifornien als krebserregend eingestuft werden und nachweislich Geburtsfehler und andere Fruchtbarkeitsstörungen hervorrufen.<br/>Weitere Informationen finden Sie auf <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p> |
| <p><b>⚠ AVVERTIMENTO:</b> Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui piombo e relativi composti, considerate dallo Stato della California come causa di difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo.<br/>Per ulteriori informazioni visitare <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p> | <p><b>⚠ ATENÇÃO:</b> Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que são reconhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de cancro, defeitos congénitos ou outros danos no aparelho reprodutor.<br/>Para obter mais informações, vá para <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p>                                           | <p><b>⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</b> Взаимодействие с этим изделием может подвергать вас воздействию химических веществ, включая свинец и его соединения, которые, как известно штату Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.<br/>Для получения дальнейшей информации посетите веб-сайт <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p> | <p><b>⚠ 警告:</b> 本产品可能导致您接触到被加利福尼亚州视为致癌物质以及可引起先天性缺陷或其他生殖危害的化学物质，其中包括铅和铅化合物。<br/>有关详细信息，请访问 <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>。</p>                                                                                                                                                                                                                     |

**⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНОСТЬ / 危險**

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</b><br>Do not install a MicroLogic 4.2 trip unit on a network with a voltage above 440 V~.<br><b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b>                | <b>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE</b><br>L'installation d'un déclencheur MicroLogic 4.2 est interdite pour des réseaux avec une tension supérieure à 440 V~.<br><b>Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.</b> | <b>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO</b><br>No instale una unidad de control MicroLogic 4.2 en una red con una tensión superior a 440 V~.<br><b>El incumplimiento de estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.</b> | <b>GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN</b><br>Installieren Sie die Auslöseeinheiten MicroLogic 4.2 nicht in einem Netzwerk mit einer Spannung über 440 V~.<br><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.</b> |
| <b>RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO</b><br>Non installare un'unità di sgancio MicroLogic 4.2 in una rete con tensione superiore a 440 V~.<br><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</b> | <b>RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO</b><br>Não instale uma unidade de disparo MicroLogic 4.2 em uma rede com tensão acima de 440 V~.<br><b>A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.</b>                                               | <b>Опасность поражения электрическим током, взрыва или возникновения дуги</b><br>Запрещается монтировать размыкатель MicroLogic 4.2 в сеть с напряжением выше 440 В~.<br><b>Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.</b>                | 存在触电、爆炸或者电弧灼伤的危險<br>不得将 MicroLogic 脱扣单元 4.2 安装在电压高于 440 V~ 的网络上。<br>不遵循上述说明将导致人员伤亡。                                                                                                                                                                                       |



**⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG / AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / 警告**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSENCE OF EARTH-LEAKAGE PROTECTION</b><br>Do not use MicroLogic 4.2AL trip units to protect your equipment against earth-leakage faults. These trip units only indicate the presence of an earth-leakage fault.<br><b>Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.</b>                                                                | <b>ABSENCE DE PROTECTION DIFFÉRENTIELLE</b><br>N'utilisez pas les déclencheurs MicroLogic 4.2AL pour protéger votre équipement en cas de courant de fuite à la terre. Ils signalent uniquement la présence de courant de fuite à la terre.<br><b>Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort ou des blessures graves ou des dommages matériels.</b> | <b>FALTA DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL</b><br>No utilice las unidades de control MicroLogic 4.2AL para proteger el equipo contra fallos de protección diferencial. Estas unidades de control sólo indican la presencia de un fallo de protección diferencial.<br><b>El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.</b> | <b>KEINE FEHLERSTROMSCHUTZVORRICHTUNG VORHANDEN</b><br>Die Auslöseeinheiten MicroLogic 4.2AL dürfen keinesfalls als Fehlerstromschutzvorrichtung für Ihre Anlage eingesetzt werden. Diese Auslöseeinheiten dienen lediglich der Signalisierung eines Erdschlussfehlers.<br><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.</b> |
| <b>ASSENZA DI PROTEZIONE DA DISPERSIONE DI TERRA</b><br>Non utilizzare le unità di sgancio MicroLogic 4.2AL per proteggere l'apparecchiatura dai guasti di protezione di terra. Tali unità di sgancio indicano solo la presenza di un guasto di dispersione di terra.<br><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.</b> | <b>AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL</b><br>Não use unidades de disparo MicroLogic 4.2AL para proteger seu equipamento contra falhas diferenciais. Essas unidades de disparo indicam somente a presença de falha diferencial.<br><b>A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.</b>                                 | <b>ОТСУТСТВИЕ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ</b><br>Запрещается использовать размыкатели MicroLogic 4.2AL для защиты оборудования от отказов по утечке на землю. Данные размыкатели только указывают на отказ по утечке на землю.<br><b>Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.</b>                            | 缺失接地泄漏保护<br>不得使用 MicroLogic 4.2AL 脱扣单元来对设备进行接地泄漏故障保护。这些脱扣单元只能指示接地泄漏故障的存在。<br>不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Required for Installation / Nécessaire pour l'installation / Necesario para la instalación /<br/>Erforderliches Material für die Installation / Richiesto per l'installazione / Necessário para a<br/>instalação / Инструменты и материалы, необходимые для монтажа / 必备安装工具</b> | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Before Working on Equipment / Avant de travailler sur cet équipement / Antes de<br/>trabajar en el equipo / Vor Eingriffen am Gerät / Prima di operare sull'apparecchiatura /<br/>Antes de trabalhar no equipamento / До начала работы с оборудованием /<br/>设备操作前的准备工作</b>      | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação /<br/>Установка / 安装</b>                                                                                                                                                                   | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Reinstall Front Cover / Remise en place du plastron / Instalación de la cubierta /<br/>Installation der Abdeckung / Installazione del coperchio / Instalação da tampa /<br/>Установка крышки / 护盖安装</b>                                                                          | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>Trip Unit Adjustment / Réglages du déclencheur / Ajuste de la unidad de control /<br/>Anpassung des Auslösesystems / Regolazione dell'unità di sgancio / Ajuste da<br/>unidade de disparo / Регулировка размыкателя / 脱扣单元整定</b>                                                 | <b>10</b> |
| <b>6</b> | <b>Dielectric Test / Test diélectrique / Prueba dieléctrica / Dielektrizitätsprüfung /<br/>Test dielettrico / Teste dielétrico / Испытание на диэлектрическую прочность /<br/>介电测试</b>                                                                                              | <b>11</b> |
| <b>7</b> | <b>Earth-Leakage Protection Test / Test de la protection différentielle / Prueba de protección<br/>diferencial / Test der Fehlerstromschutzvorrichtung / Test di protezione differenziale /<br/>Teste de proteção diferencial / Проверка защиты от утечки на землю / 漏电保护测试</b>     | <b>12</b> |
| <b>8</b> | <b>Sealing / Plombage / Precintado / Versiegelung / Piombatura / Vedação /<br/>Пломбировка / 铅封</b>                                                                                                                                                                                 | <b>15</b> |
| <b>9</b> | <b>Manufacturing Date / Date de fabrication / Fecha de fabricación / Herstellungsdatum /<br/>Data di produzione / Data de fabrico / Дата производства / 制造日期</b>                                                                                                                    | <b>15</b> |

1

Required for Installation / Nécessaire pour l'installation / Necesario para la instalación /  
 Erforderliches Material für die Installation / Richiesto per l'installazione / Necessário para a instalação /  
 Инструменты и материалы, необходимые для монтажа / 必备安装工具



## 2 Before Working on Equipment / Avant de travailler sur cet équipement / Antes de trabajar en el equipo / Vor Eingriffen am Gerät / Prima di operare sull'apparecchiatura / Antes de trabalhar no equipamento / До начала работы с оборудованием / 设备操作前的准备工作



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>en</b> 1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.<br/>2. Use push-to-trip button to trip the device.<br/>3. Use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.</p>                                                                                                                        | <p><b>fr</b> 1. Débranchez toutes les sources d'alimentation de cet équipement avant d'effectuer toute opération interne ou externe sur celui-ci.<br/>2. Appuyez sur le bouton push-to-trip pour le faire déclencher.<br/>3. Utilisez un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.</p> | <p><b>es</b> 1. Antes de trabajar con el equipo o en su interior, apáguelo.<br/>2. Utilice el botón de test para disparar el dispositivo.<br/>3. Utilice un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica.</p>                                    | <p><b>de</b> 1. Schalten Sie vor Arbeiten in oder an der Anlage die gesamte Spannungsversorgung ab.<br/>2. Drücken Sie den Push-to-Trip-Taster um das Gerät auszulösen.<br/>3. Verwenden Sie ein Spannungsmessgerät mit geeigneter Bemessungsspannung, um sicherzustellen, dass keine Spannung mehr anliegt.</p> |
| <p><b>it</b> 1. Scollegare tutte le sorgenti di alimentazione dalla presente apparecchiatura prima di lavorare sull'apparecchiatura o al suo interno.<br/>2. Utilizzare il pulsante di sgancio per sganciare il dispositivo.<br/>3. Utilizzare un dispositivo di rilevamento di tensione di capacità adeguata per confermare l'assenza di alimentazione.</p> | <p><b>pt</b> 1. Desligue completamente a alimentação de energia para este equipamento antes de trabalhar no equipamento ou dentro do mesmo.<br/>2. Use o botão pressionar para disparar para disparar o interruptor.<br/>3. Utilize um dispositivo de deteção de tensão com um valor nominal adequado para confirmar se a alimentação está desligada.</p>             | <p><b>ru</b> 1. При работе с данным оборудованием или внутри него необходимо выключить все источники питания.<br/>2. Используйте кнопку срабатывания чтобы задействовать устройство.<br/>3. Используйте обладающий соответствующими характеристиками датчик напряжения для проверки отключения электропитания.</p> | <p><b>zh</b> 1. 在设备上或其内部作业之前，请先关闭设备的所有电源。<br/>2. 使用脱扣测试按钮使断路器脱扣。<br/>3. 使用适当的额定电压传感器确认电源已关闭。</p>                                                                                                                                                                                                                 |



# **WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG / AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / 警告**

## HAZARD OF FIRE

- When installing the MicroLogic trip unit, check that the snap-off screws (A) break when tightened.
  - It is mandatory to use snap-off screws LV429513 to install a MicroLogic trip unit.
  - In case of replacement of the trip unit by a trip unit with a different rating, you must:
    - re-define the trip unit settings
    - adapt the connection characteristics.
- Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.**

## RISQUE D'INCENDIE

- Installez le déclencheur MicroLogic en vous assurant que les vis sécables (A) se cassent au serrage.
  - Utilisez impérativement des vis sécables LV429513 lors du remontage d'un déclencheur MicroLogic.
  - En cas de remplacement du déclencheur par un déclencheur de calibre différent, vous devez :
    - redéfinir les réglages du déclencheur
    - adapter les caractéristiques de raccordement.
- Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort ou des blessures graves ou des dommages matériels.**

## RIESGO DE INCENDIO

- Al instalar la unidad de control MicroLogic, compruebe que los tornillos de rotura (A) se parten al apretarlos.
  - Es obligatorio utilizar tornillos de rotura LV429513 para instalar las unidades de control MicroLogic.
  - Si se sustituye la unidad de control por una unidad de control con unas características nominales distintas, debe:
    - volver a definir la configuración de la unidad de control
    - adaptar las características de conexión.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.**

## BRANDGEFAHR

- Bei der Montage der MicroLogic-Auslöseeinheit ist sicherzustellen, dass die Abknickschrauben (A) beim Anziehen brechen.
  - Für die Montage einer Auslöseeinheit der Baureihe MicroLogic müssen die Abknickschrauben LV429513 verwendet werden.
  - Wenn die Auslöseeinheit durch eine Auslöseeinheit mit unterschiedlichen Bemessungsdaten ersetzt wird, müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
    - die Einstellungen für die Auslöseeinheit neu festlegen
    - die Verbindungseigenschaften anpassen.
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.**

## RISCHIO DI INCENDIO

- Quando si installa l'unità di sgancio MicroLogic, verificare che le viti con attacco staccabile (A) si stacchino quando vengono serrate.
  - È obbligatorio utilizzare viti con attacco staccabile LV429513 per installare un'unità di sgancio MicroLogic.
  - In caso di sostituzione dell'unità di sgancio con un'unità di classificazione diversa, occorre :
    - ridefinire le impostazioni dell'unità di sgancio
    - adattare le caratteristiche di connessione.
- Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.**

## PERIGO DE INCÊNDIO

- Ao instalar a unidade de disparo MicroLógica, verifique se os parafusos de partição (A) quebram quando apertados.
  - É obrigatório usar parafusos de partição LV429513 para instalar uma unidade de disparo MicroLógica.
  - Em caso de substituição do desarme por um desarme com uma classificação diferente, você deve:
    - redefinir as configurações da unidade de viagem
    - adaptar as características de conexão.
- A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.**

## РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

- При монтаже размыкателя MicroLogic обязательно отломите стержни винтов (A) после затяжки.
  - Для монтажа размыкателя MicroLogic обязательно используйте винты с отламываемыми стержнями LV429513.
  - В случае замены размыкателя размыкателем другого номинала обязательно:
    - переопределите настройки размыкателя;
    - адаптируйте характеристики подключения.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.**

## 火灾危险

- 安装 MicroLogic 脱扣单元时，检查折断螺钉 (A) 在拧紧时是否断裂
  - 必须使用折断螺钉 LV429513 来安装 MicroLogic 脱扣单元。
  - 如果将脱扣单元更换为规格不同的脱扣单元，必须：
    - 重新定义脱扣单元设置
    - 调整连接特性。
- 不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。**

- en** 1. Loosen and remove screws of front cover or accessories as indicated in instruction sheet shipped with device.  
2. Install the trip unit into compartment.

- fr** 1. Desserrez les vis du plastron ou des accessoires et retirez-les selon les directives décrites dans les notices de montage qui les accompagnent.  
2. Installez le déclencheur dans son compartiment.

- es** 1. Afloje y extraiga los tornillos de la cubierta o los accesorios tal como se indica en la hoja de instrucciones incluida con el dispositivo.  
2. Instale la unidad de control en el compartimiento.

- de** 1. Lösen und entfernen Sie die Schrauben von der Frontabdeckung bzw. die Zubehörkomponenten gemäß den Anweisungen in der mit dem Gerät gelieferten Kurzanleitung.  
2. Installieren Sie die Auslöseeinheit im dafür vorgesehenen Installationsfach.

- it** 1. Allentare e rimuovere le viti del coperchio anteriore o degli accessori come indicato nella scheda di istruzioni fornita con il dispositivo.  
2. Installare l'unità di sgancio nel relativo comparto.

- pt** 1. Solte e remova os parafusos da tampa frontal ou acessórios conforme indicado no folheto de instruções enviado com o dispositivo.  
2. Instale a unidade de disparo no compartimento.











- ru** 1. Ослабьте и вывинтите винты передней крышки или принадлежностей, как указано в буклете с инструкциями, который поставляется с устройством.  
2. Установите размыкатель в отсек.

- zh** 1. 按照设备随附的说明书所示，拧松并拆下前罩或附件的螺钉。  
2. 将脱扣单元安装到舱室中。



LV429451

3P/4P



# 4 Reinstall Front Cover / Remise en place du plastron / Instalación de la cubierta / Installation der Abdeckung / Installazione del coperchio / Instalação da tampa / Установка крышки / 护盖安装

## ⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНОСТЬ / 危险

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</b><br>Put back front cover or accessories before energizing device to prevent access to live terminals.<br><b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b>                                         | <b>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE</b><br>Remplacez le plastron ou les accessoires de l'appareil avant de remettre l'appareil sous tension pour empêcher l'accès aux bornes sous tension.<br><b>Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.</b> | <b>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO</b><br>Coloque de nuevo la cubierta o los accesorios antes de dar tensión al dispositivo para impedir el acceso a terminales con corriente.<br><b>El incumplimiento de estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.</b>              | <b>GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN</b><br>Bringen Sie die frontseitige Abdeckung bzw. das Zubehör wieder an, bevor Sie das Gerät unter Spannung setzen, um den Zugang zu spannungsführenden Klemmen zu verhindern.<br><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.</b> |
| <b>RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO</b><br>Reinserire il coperchio anteriore o gli accessori prima di fornire l'alimentazione per impedire l'accesso ai morsetti sotto tensione.<br><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</b> | <b>RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOSAÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO</b><br>Coloque a tampa frontal traseira ou acessórios antes de energizar o dispositivo para evitar o acesso a terminais ativos.<br><b>A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.</b>                                          | <b>Опасность поражения электрическим током, взрыва или возникновения дуги</b><br>Перед подачей питания на устройство установите на место переднюю крышку или принадлежности во избежание прикосновения к клеммам, находящимся под напряжением.<br><b>Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме</b> | 电击、爆炸或弧闪的危险<br>在为设备通电之前，应将设备前罩或附件装回原位，以防有人触碰到带电端子。<br>不遵循上述说明将导致人员伤亡。                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / УВЕДОМЛЕНИЕ / 注意

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE</b><br>● Be careful not to pinch wires when installing front cover.<br>● Tighten all front cover screws to stated torque.<br>● Do not overtighten screws.<br>● Do not use power equipment to torque screws.<br><b>Failure to follow these instructions can result in equipment damage.</b>                                                                                         | <b>RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS</b><br>● Ne pincez pas les fils lors de la fermeture du plastron.<br>● Serrez toutes les vis du plastron au couple de serrage indiqué.<br>● Ne serrez pas à un couple excessif.<br>● N'utilisez pas d'outil motorisé pour serrer les vis.<br><b>Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des dommages matériels.</b>               | <b>PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO</b><br>● Procure que los conductores no queden atrapados cuando instale la cubierta.<br>● Apriete todos los tornillos de la cubierta frontal con el par indicado.<br>● No apriete los tornillos en exceso.<br>● No utilice herramientas eléctricas para esto.<br><b>El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.</b>            | <b>GEFAHR EINER BESCHÄDIGUNG DES GERÄTS</b><br>● Achten Sie bei der Anbringung der Abdeckung darauf, dass keine Drähte abgeklemt werden.<br>● Ziehen Sie alle Schrauben der Frontabdeckung mit dem angegebenen Anzugsmoment fest.<br>● Überschreiten Sie keinesfalls das für die Schrauben vorgegebene Anzugsmoment.<br>● Setzen Sie kein strombetriebenes Werkzeug zur Festschraubung der Schrauben ein.<br><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.</b> |
| <b>PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA</b><br>● Fare attenzione a non pinzare i cavi quando si installa il coperchio.<br>● Serrare tutte le viti del coperchio anteriore alla coppia prevista.<br>● Non stringere eccessivamente le viti.<br>● Non utilizzare attrezzi elettrici per stringere le viti.<br><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.</b> | <b>PERIGO DE DANOS NO EQUIPAMENTO</b><br>● Tenha cuidado para não apertar os cabos quando instalar a tampa.<br>● Aperte todos os parafusos da tampa frontal com o torque indicado.<br>● Não aplique binário excessivo nos parafusos.<br>● Não utilize equipamento elétrico para apertar os parafusos.<br><b>A não observância destas instruções pode provocar danos no equipamento.</b> | <b>ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ</b><br>● При установке крышки будьте аккуратны, чтобы не пережать провода.<br>● Затяните все винты передней крышки с указанным усилием.<br>● Не затягивайте винты с чрезмерным усилием.<br>● Не используйте для затяжки винтов инструмент с силовым приводом.<br><b>Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.</b> | 可能有设备损坏的风险<br>● 安装护盖时，注意不要挤压电线。<br>● 将所有前罩螺钉拧紧到指定的扭矩。<br>● 螺钉转矩切勿过大。<br>● 切勿使用电动设备拧紧螺钉。<br>不遵循上述说明可能导致设备损坏。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>en</b> 1. Put back front cover and accessories as indicated in instruction sheet shipped with device.<br>2. Device is ready to be placed in service.                                         | <b>fr</b> 1. Remettez en place le plastron et les accessoires selon les directives décrites dans les notices de montage qui les accompagnent.<br>2. L'appareil est prêt à être mis en service.  | <b>es</b> 1. Coloque de nuevo la cubierta y los accesorios tal como se indica en la hoja de instrucciones incluida con el dispositivo.<br>2. El dispositivo está listo para ser puesto en servicio. | <b>de</b> 1. Bringen Sie die Frontabdeckung und die Zubehörkomponenten gemäß den Anweisungen in der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Kurzanleitung wieder an.<br>2. Das Gerät kann in Betrieb genommen werden. |
| <b>it</b> 1. Reinserire il coperchio anteriore e gli accessori come indicato nella scheda di istruzioni fornita con il dispositivo.<br>2. Il dispositivo è pronto per essere messo in servizio. | <b>pt</b> 1. Coloque a tampa frontal traseira e os acessórios conforme indicado na folha de instruções enviada com o dispositivo.<br>2. O dispositivo está pronto para ser colocado em serviço. | <b>ru</b> 1. Установите на место переднюю крышку и принадлежности, как указано в буклете с инструкциями, который поставляется с устройством.<br>2. Устройство готово к эксплуатации.                | <b>zh</b> 1. 按照设备随附的说明书所示，装回前罩和附件。<br>2. 设备即可投入使用。                                                                                                                                                                   |

# 5 Trip Unit Adjustment / Réglages du déclencheur / Ajuste de la unidad de control / Anpassung des Auslösesystems / Regolazione dell'unità di sgancio / Ajuste da unidade de disparo / Регулировка размыкателя / 脱扣单元整定

## ⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG / AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / 警告

### LOSS OF EARTH-LEAKAGE PROTECTION

Earth-leakage protection is inhibited when the IΔn dial is in the OFF position. Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

### PERTE DE LA PROTECTION DIFFÉRENTIELLE

La protection différentielle est inhibée lorsque le commutateur de réglage IΔn est sur la position OFF. Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort ou des blessures graves ou des dommages matériels.

### PÉRDIDA DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL

La protección diferencial se inhibe cuando el conmutador IΔn está en la posición OFF. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

### VERLUST DES FEHLERSTROMSCHUTZES

Der Fehlerstromschutz wird unterdrückt, wenn sich der IΔn-Wahlschalter in der Position OFF befindet. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

### PERDITA DI PROTEZIONE DA DISPERSIONE DI TERRA

La protezione da dispersione di terra è inibita quando il selettore IΔn è nella posizione OFF. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

### PERDA DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL






Proteção diferencial inibida quando o indicador IΔn está na posição DESLIGADO. A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.

### ПОТЕРЯ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ


Защита от утечки на землю заблокирована, когда диск IΔn находится в положении OFF (ВЫКЛ.). Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

### 喪失接地泄漏保护

如果 IΔn 旋钮处于 OFF 位置，则接地泄漏保护被禁止。不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。




|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 1 In  | 100 A                                    |
| 2 Io  | 40 45 50 55 63 70 80 90 100 (A)          |
| 3 Ir  | .9 .92 .93 .94 .95 .96 .97 .98 1 (x Io)  |
|       | $I_r = 63 \times 0.95 = 59.9 \text{ A}$  |
| 4 Isd | 1.5 2 3 4 5 6 7 8 10 (x Ir)              |
|       | $I_{sd} = 59.9 \times 5 = 299 \text{ A}$ |



|   |       |       |
|---|-------|-------|
| N | 4P 3D | OFF   |
| N | 4P 4D | $I_r$ |

In = 40/100 A  
In = 64/160 A  
In = 100/250 A



|   |          |         |
|---|----------|---------|
| N | 4P 3D    | OFF     |
| N | 3D + N/2 | $I_r/2$ |
| N | 4P 4D    | $I_r$   |

# **WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG / AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / 警告**

## **LOSS OF EARTH-LEAKAGE PROTECTION**

The dial must be in position **(B)** while the circuit breaker is in use.  
**Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.**

## **PERDITA DI PROTEZIONE DA DISPERSIONE DI TERRA**

Il selettore deve essere in posizione **(B)** mentre l'interruttore è in uso.  
**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.**

## **PERTE DE LA PROTECTION DIFFÉRENTIELLE**

Le commutateur doit être en position **(B)** pendant l'utilisation du disjoncteur.  
**Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort ou des blessures graves ou des dommages matériels.**

## **PERDA DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL**

O indicador deve estar na posição **(B)**, enquanto o disjuntor está em uso.  
**A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.**

## **PÉRDIDA DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL**

El regulador debe estar en la posición **(B)** mientras el interruptor automático esté en uso.  
**El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.**

## **ПОТЕРЯ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ**


Когда используется размыкатель цепи, диск должен находиться в положении **(B)**.  
**Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.**

## **VERLUST DES FEHLERSTROMSCHUTZES**

Der Wahlschalter muss sich in Position **(B)** befinden, wenn der Leitungsschutzschalter verwendet wird.  
**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.**

## **丧失接地泄漏保护**

断路器使用过程中，旋钮必须设置到位 **(B)**。  
**不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。**



# **NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / УВЕДОМЛЕНИЕ / 注意**

## **HAZARD OF TRIP UNIT DETERIORATION**

- Turn the dial to the Test position **(A)** when performing a dielectric test.
- Turn the dial back to the original position **(B)** after the dielectric test.
- Do not close the transparent cover during the dielectric test.

**Failure to follow these instructions can result in equipment damage.**

## **PERICOLO DI DETERIORAMENTO UNITÀ DI SGANCIO**

- Ruotare il selettore nella posizione di Test **(A)** quando si esegue il test dielettrico.
- Riportare il selettore alla posizione originale **(B)** dopo il test dielettrico.
- Non chiudere il coperchio trasparente durante il test dielettrico.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.**

## **RISQUE DE DÉTÉRIORATION DU DÉCLENCHEUR**

- Tournez le commutateur en position Test **(A)** avant de procéder à un test diélectrique de l'équipement.
- Tournez le commutateur dans sa position initiale **(B)** après avoir réalisé le test.
- Ne refermez pas le couvercle transparent pendant le test diélectrique.

**Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des dommages matériels.**

## **PERIGO DE DETERIORAÇÃO DA UNIDADE DE DISPARO**

- Coloque o indicador na posição Teste **(A)** ao realizar um teste dielétrico.
- Retorne o indicador para a posição original **(B)** após o teste dielétrico.
- Não feche a capa transparente durante o teste dielétrico.

**A não observância destas instruções pode provocar danos no equipamento.**

## **RIESGO DE DETERIORO DE LA UNIDAD DE CONTROL**

- Gire el regulador a la posición de test **(A)** cuando realice una prueba dieléctrica.
- Vuelva a colocar el regulador a su posición original **(B)** después de la prueba dieléctrica.
- No cierre la tapa transparente durante la prueba dieléctrica.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.**

## **ОПАСНОСТЬ УХУДШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗМЫКАТЕЛЯ**

- Поверните диск в положение «испытание» **(A)** при испытании на диэлектрическую прочность.
- По завершении испытания на диэлектрическую прочность верните диск в первоначальное положение **(B)**.
- Запрещается закрывать прозрачную крышку во время проведения испытания на диэлектрическую прочность.

**Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.**

## **GEFAHR EINER BESCHÄDIGUNG DES SCHUTZAUSLÖSERS**








- Setzen Sie den Wahlschalter in die Testposition **(A)**, wenn Sie eine dielektrische Prüfung durchführen.
- Drehen Sie den Wahlschalter nach der dielektrischen Prüfung wieder in die ursprüngliche Position **(B)** zurück.
- Während der dielektrischen Prüfung darf die transparente Abdeckung nicht geschlossen werden.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.**

## **脱扣装置性能退化的危害**

- 执行介电测试时，将旋钮转到测试位置 **(A)**。
- 介电测试结束后，将旋钮转回到原来的位置 **(B)**。
- 介电测试期间，不要盖上透明罩。

**不遵循上述说明可能导致设备损坏。。**



**en** After the dielectric test.

**fr** Après le test diélectrique.

**es** Después de la prueba dieléctrica.

**de** Im Anschluss an eine dielektrische Prüfung.

**it** Dopo il test dielettrico.

**pt** Após o teste dielétrico.

**ru** Действия, выполняемые после испытания на диэлектрическую прочность.

**zh** 介电测试结束后。

**en** After performing a dielectric test, carry out an earth-leakage test, see pages 12, 13 and 14.

**it** Dopo aver eseguito un test dielettrico, eseguire il test differenziale, vedere a pagina 12, 13 e 14.

**fr** Après avoir réalisé un test diélectrique, effectuez un test de la protection différentielle, voir pages 12, 13 et 14.

**pt** Após a realização do teste dielétrico, faça o teste diferencial. Consulte as páginas 12, 13 e 14.

**es** Tras realizar una prueba dieléctrica, realice una prueba de diferencial (consulte la página 12, 13 y 14).









**ru** После испытания на диэлектрическую прочность выполните проверку утечки на землю, см. стр. 12, 13 и 14.






**de** Führen Sie nach einer dielektrischen Prüfung eine Prüfung auf Fehlerstrom durch (siehe Seiten 12, 13 und 14).

**zh** 介电测试结束后，进行接地泄漏测试，请参阅第 12, 13 和 14 页。

## ⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНОСТЬ / 危險

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</b><br/>Take all measures necessary to avoid the risk of electrocution when the external power supply voltage is greater than 30 V~.<br/><b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b></p>                                                                                                                                                   | <p><b>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE</b><br/>Prenez toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques d'électrocutions lorsque la tension de l'alimentation externe est supérieure à 30 V~.<br/><b>Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.</b></p>                                                                               | <p><b>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO</b><br/>Tome todas las medidas necesarias para evitar el riesgo de electrocución cuando la tensión de la fuente de alimentación externa sea superior a 30 V~.<br/><b>El incumplimiento de estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.</b></p>                                                                                                                                                                | <p><b>GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN</b><br/>Ergreifen Sie alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, wenn die externe Spannungsversorgung eine Spannung von über 30 V~.<br/><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.</b></p>                                                                                                                                       |
| <p><b>RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO</b><br/>Prendere tutte le misure necessarie ad evitare il rischio di scossa elettrica quando la tensione di alimentazione esterna è superiore a 30 V~.<br/><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</b></p>                                                                                                                             | <p><b>RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO</b><br/>Tome todas as medidas necessárias para evitar o risco de electrocussão se a tensão de alimentação externa for superior a 30 V~.<br/><b>A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.</b></p>                                                                                                                       | <p><b>Опасность поражения электрическим током, взрыва или возникновения дуги</b><br/>Примите все необходимые меры, чтобы избежать риска поражения электрическим током, когда внешнее напряжение питания более 30 В~ перем.<br/><b>Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.</b></p>                                                                                                                                                                                      | <p>电击、爆炸或弧闪的危险<br/>当外部电源电压高于 30 V~。<br/>不遵循上述说明将导致人员伤亡。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>en</b> Press the test button to simulate an earth-leakage fault, which allows the differential protection function to be tested.<br/>This test is mandatory before commissioning.<br/>Periodic test: In case of absence of local regulation, Schneider Electric recommends that the test is carried out (1) every 3 months or (2) once a month for devices in corrosive or harsh environment.</p>                                   | <p><b>fr</b> Appuyez sur le bouton de test pour simuler un défaut de fuite à la terre et tester la fonction de protection différentielle.<br/>Ce test est obligatoire avant la mise en service.<br/>Test périodique : en l'absence de réglementation locale, Schneider Electric recommande d'effectuer ce test (1) tous les 3 mois ou (2) une fois par mois sur les équipements en environnement corrosif ou exigeant.</p> | <p><b>es</b> Pulse el botón de prueba para simular un fallo por diferencial, lo cual permite probar la función de protección diferencial.<br/>Es obligatorio realizar esta prueba antes de la puesta en marcha.<br/>Prueba periódica: En caso de ausencia de legislación local, Schneider Electric recomienda realizar la prueba (1) cada 3 meses o (2) una vez al mes para dispositivos en entornos adversos o corrosivos.</p>                                                                     | <p><b>de</b> Drücken Sie den Testschalter, um einen Erdschluss zu simulieren, damit die Differentialschutzfunktion geprüft werden kann.<br/>Diese Prüfung muss vor der Inbetriebnahme durchgeführt werden.<br/>Periodische Prüfung: Wenn keine örtliche/regionale/landesspezifische Regelung vorhanden ist, empfiehlt Schneider Electric die Durchführung der Prüfung (1) alle 3 Monate bzw. (2) einmal pro Monat für Geräte, die in einer korrosiven oder rauen Umgebung eingesetzt werden.</p> |
| <p><b>it</b> Premere il pulsante di test per simulare un guasto di dispersione di terra, che consente di provare la funzione di protezione differenziale.<br/>Questo test è obbligatorio prima della messa in servizio.<br/>Test periodico: in caso di assenza di regolamentazione locale, Schneider Electric consiglia di eseguire il test (1) ogni 3 mesi o (2) una volta al mese per dispositivi in ambiente corrosivo o rigoroso.</p> | <p><b>pt</b> Pressione o botão de teste para simular um defeito diferencial, permitindo que a proteção diferencial seja testada.<br/>Esse teste é obrigatório antes do funcionamento.<br/>Teste periódico: em caso de ausência de regulação local, a Schneider Electric recomenda que o teste seja realizado (1) a cada 3 meses ou (2) uma vez ao mês para dispositivos em ambientes corrosivos ou extremos.</p>           | <p><b>ru</b> Нажмите кнопку «Тест» для имитации отказа из-за утечки на землю, чтобы проверить работу дифференциальной защиты.<br/>Данные испытания являются обязательными перед вводом в эксплуатацию.<br/>Периодические испытания: в случае отсутствия местных технических норм компания Schneider Electric рекомендует проводить испытания: (1) раз в три месяца; или (2) раз в месяц для устройств, которые находятся в агрессивной среде или эксплуатируются в тяжелых условиях.environment</p> | <p><b>zh</b> 按下测试按钮，模拟接地泄漏故障，从而测试差动保护功能。<br/>在试运行前，必须进行这项测试。<br/>周期性测试：如果当地没有相关规定，Schneider Electric 建议：(1) 每 3 个月进行一次测试，或者 (2) 对于在腐蚀性环境或恶劣环境中运行的设备，每月进行一次测试</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |





**i**

GHD16241AA

LV429532


SDV

$\sim$  SD3 (+) 24 V

SD4

$\sim$  SD1 (-) 0 V

SDx Module







LV429375

## MicroLogic 4.2/4.2AL

3P/4P



4P



|                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>en</b> To install the sealing accessory, consult the instruction sheet GHD16296AA.               | <b>fr</b> Pour installer l'accessoire de plombage, consultez la notice de montage GHD16296AA. | <b>es</b> Para instalar el accesorio de sellado, consulte la hoja de instrucciones GHD16296AA.  | <b>de</b> Anweisungen zur Installation des Dichtungszubehörs finden Sie in der Kurzanleitung GHD16296AA. |
| <b>it</b> Per installare l'accessorio di piombatura, consultare la scheda di istruzioni GHD16296AA. | <b>pt</b> Para instalar o acessório de vedação, consulte a folha de instruções GHD16296AA.    | <b>ru</b> Порядок установки изолирующей принадлежности см. в буклете с инструкциями GHD16296AA. | <b>zh</b> 如要安装密封附件，请参阅说明书 GHD16296AA。                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>en</b> The product's manufacture date is coded PP-YYYY-Www-D, where:<br>● PP: plant code<br>● YYYY: year of manufacture<br>● Www: week of manufacture<br>● D: weekday of manufacture (Monday = 1)<br>Eg: 7Q-2019-W20-3 = product manufactured at plant 7Q on Wednesday 15 May 2019                                                                                                | <b>fr</b> La date de fabrication du produit est codée PP-YYYY-Www-D, avec:<br>● PP: code usine<br>● YYYY: année de fabrication<br>● Www: semaine de fabrication<br>● D: jour de fabrication dans la semaine (lundi = 1)<br>Ex: 7Q-2019-W20-3 = produit fabriqué le mercredi 15 mai 2019 par l'usine 7Q.                 | <b>es</b> La fecha de fabricación del producto está codificada PP-YYYY-Www-D, donde:<br>● PP: código de la planta<br>● YYYY: año de fabricación<br>● Www: semana de fabricación<br>● D: día de la semana de fabricación (lunes = 1)<br>Ej: 7Q-2019-W20-3 = producto fabricado en la planta 7Q el miércoles 15 de mayo de 2019. | <b>de</b> Das Herstellungsdatum des Produkts ist folgendermaßen codiert:<br>PP-YYYY-Www-D. Wobei:<br>● PP: Werkscode<br>● YYYY: Herstellungsjahr<br>● Www: Herstellungswoche<br>● D: Herstellungstag (Montag = 1)<br>Z. B.: 7Q-2019-W20-3 = ein Produkt, das in Werk 7Q, am Mittwoch den 15. Mai, im Jahr 2019 gefertigt wurde. |
| <b>it</b> La data di fabbricazione del prodotto è indicata con il codice PP-YYYY-Www-D, dove:<br>● PP: codice stabilimento<br>● YYYY: anno di fabbricazione<br>● Www: settimana di fabbricazione<br>● D: giorno della settimana in cui il prodotto è stato fabbricato (lunedì = 1)<br>Ad es. 7Q-2019-W20-3 = prodotto fabbricato presso lo stabilimento 7Q mercoledì 15 maggio 2019. | <b>pt</b> A data de fabrico do produto está sob a forma de código PP-YYYY-Www-D, onde:<br>● PP: código da fábrica<br>● YYYY: ano de fabrico<br>● Www: semana de fabrico<br>● D: dia da semana de fabrico (Segunda-feira = 1)<br>Ex: 7Q-2019-W20-3 = produto fabricado na fábrica 7Q na Quarta-feira 15 de Maio de 2019. | <b>ru</b> Дата производства продукта закодирована в формате PP-YYYY-Www-D, где:<br>● PP: код завода<br>● YYYY: год производства<br>● Www: неделя производства<br>● D: день недели, когда был произведен продукт (понедельник = 1)<br>Пример. 7Q-2019-W20-3 = продукт произведен на заводе 7Q в среду, 15 мая 2019 года.        | <b>zh</b> 产品制造日期采用如下代码 PP-YYYY-Www-D，其中：<br>● PP: 工厂代码<br>● YYYY: 制造年份<br>● Www: 第几周制造<br>● D: 星期几制造（星期一 = 1）<br>例如：7Q-2019-W20-3 = 产品于 2019 年 5 月 15 日星期三在 7Q 工厂制造。                                                                                                                                                            |

Schneider Electric Industries SAS  
35, rue Joseph Monier  
CS 30323  
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex  
www.se.com



Schneider Electric Limited  
Stafford Park 5  
Telford, TF3 3BL  
United Kingdom  
www.se.com/uk

**UK  
CA**