






Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	EasyPact: fixiert CVS400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert EZC400 - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert EZC630 - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert INS320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert INS500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert INV320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert INV500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	1 4P: fixiert CVS400 horizontal Anlage 1 4P: fixiert CVS630 horizontal Anlage 1 4P: fixiert EZC400 horizontal Anlage 1 4P: fixiert EZC630 horizontal Anlage 1 3P: fixiert INS320 - 400 horizontal Anlage 1 4P: fixiert INS320 - 400 horizontal Anlage 1 3P: fixiert INS500 - 630 horizontal Anlage 1 4P: fixiert INS500 - 630 horizontal Anlage 1 3P: fixiert INV320 - 400 horizontal Anlage 1 4P: fixiert INV320 - 400 horizontal Anlage 1 3P: fixiert INV500 - 630 horizontal Anlage 1 4P: fixiert INV500 - 630 horizontal Anlage 1 4P: fixiert NSX400 horizontal Anlage 1 4P: fixiert NSX630 horizontal Anlage

Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	5 Module: CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: EZC400, direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: EZC630, direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: INS320 - 400, direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: INS500 - 630, direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: INV320 - 400, direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: INV500 - 630, direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	250 mm
Produktgewicht	1,76 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS400 ohne fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS630 ohne fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact EZC400 fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact EZC630 fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS400 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS630 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	24,5 cm
VPE 1 Länge	58,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,772 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	32,0 cm
VPE 2 Breite	25,0 cm
VPE 2 Länge	59,0 cm
VPE 2 Gewicht	9,355 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	78,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	123,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------