



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Trennsatz für die Schottung
Zubehör / Teilekategorie	Isolationszubehör
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Rahmen
Gehäuse-Einteilungsform	Form 2

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Gehäuse, Tiefe 400 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	6
Installiertes Gerät	Seite Aussparungsbarriere
Menge pro Satz	Satz à 1
Breite	310 mm
Produktgewicht	0,46 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	27,5 cm
VPE 1 Länge	32 cm
VPE 1 Gewicht	481 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	8,331 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	128
VPE 3 Höhe	73 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	80 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------