



Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman TET
Produkttyp	Tülle
Farbe	Schwarz
Menge pro Packung	Satz á 50

Zusatzmerkmale

Material	CR (Chloropren)
Äußerer Kabeldurchmesser	10...14 mm
Bohrungsdurchmesser	25 mm
Höhe	13 mm
Breite	20 mm
Länge	20 mm

Montage

IP-Klasse	IP67
-----------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,2 cm
VPE 1 Breite	2,8 cm
VPE 1 Länge	2,8 cm
VPE 1 Gewicht	8,0 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	5,6 cm
VPE 2 Breite	15,8 cm
VPE 2 Länge	21,5 cm
VPE 2 Gewicht	430,0 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 Monate