



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Schaltanlagenbeleuchtungs-Set
Zubehör / Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse
Geliefertes Zubehör	1 Türkontakt 1 Frontplatte mit Aussparung 1 Sockel 1 Leuchtstoffröhre

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Durch Schrauben
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Gehäuse - Breite 650 + 150 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	220/240 V
Netzwerktyp	AC
Bemessungsleistung in W	8 W
Material	Stahl
Menge pro Satz	Satz à 1
Länge	450 mm
Höhe	50 mm
Produktgewicht	1,22 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP30
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,8 cm
VPE 1 Breite	15,0 cm
VPE 1 Länge	52,4 cm
VPE 1 Gewicht	1,54 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	120
VPE 2 Höhe	96,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	196,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------