



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJ5H7 ZCKJ7H7 ZCKJD39H29 ZCKJ8 ZCKJD37H29 ZCKJ7 ZCKJD37 ZCKJ5 ZCKJD31 ZCKJ2H7 ZCKJ5H29 ZCKJ1H29 ZCKJD35H7 ZCKJ9H7 ZCKJ11H29 ZCKJ6 ZCKJD37H7 ZCKJ7H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21H29 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7 ZCKJD35 ZCKJ11 ZCKJ8H7 ZCKJD35H29 ZCKJ1H7 ZCKJ8H29 ZCKJ6H29 ZCKJ21H7 ZCKJD39H7 ZCKJ2 ZCKJ11H7 ZCKJ1 ZCKJ21 ZCKJ9 ZCKJ2H29 ZCKJD39 ZCKJD31H7
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Seitlicher Kuppenstößel Federrückstellung Metall
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriechung, 1 Richtung

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Am Ende
Positivöffnung	Mit
Material des Frontelements	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,300 cm
VPE 1 Breite	4,600 cm
VPE 1 Länge	8,700 cm
VPE 1 Gewicht	178,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,574 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------