

95x210mm

INTELLIGENTER HAUSTIERFÜTTERAUTOMAT Bedienungsanleitung




JLink




Einführung


- Der Stromanschluss befindet sich an der Unterseite des Futterautomaten, wie in der Abbildung gezeigt. Stecken Sie das Netzteil ein. Das Netzkabel kann von rechts oder von hinten angeschlossen werden.
- Das Batteriefach kann 3 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) aufnehmen. Batterie hält den normalen Betrieb des Futterautomaten bei einem Stromausfall aufrecht.




Befestigen Sie das Hauptteil (Tipp 2), halten Sie die Getreidetrommeln (Tipp 1) mit beiden Händen und ziehen Sie sie nach oben, um sie zu abzunehmen;
Befestigen Sie auf ähnliche Weise das Hauptgehäuse (Tipp 2), richten Sie die Getreidetrommeln (Tipp 1) an der Öffnung des Hauptteils (Tipp 2) aus und drücken Sie leicht, um die Installation abzuschließen.



Richten Sie das vordere Ende des Futterautomaten (Tipp 3) auf die Öffnung in der Futterschale (Tipp 4) aus und setzen Sie ihn vorsichtig zum Befestigen ein.



Drücken Sie die Öffnungsposition des Futterautomatendeckels, um die Abdeckung des Getreidespeichers zu öffnen und das Futter in den Getreidespeicher einzufüllen. Verwenden Sie es normal. Im Inneren der Abdeckung des Getreidespeichers befindet sich ein feuchtigkeitsgeschützter Behälter. Dieser kann in einen feuchtigkeitsgeschützten Beutel gelegt werden, um das Verderben des Futters durch Feuchtigkeit zu verhindern



- Vorschubtaste/Sperrtaste**
Kurz drücken: manuelle Zuführung einer Portion
Lang drücken: Im entriegelten Zustand 5 s lang gedrückt halten (das rote Licht blinkt einmal)
Taste sperren: Im gesperrten Zustand 5 s lang gedrückt halten (das rote Licht blinkt einmal)
Taste entriegeln: (diese Funktion soll verhindern, dass Haustiere die Taste beim Essen berühren)



- Einstellungstaste**
Kurz drücken: keine Funktion
Lang drücken: Durch langes Drücken im vernetzten Zustand wird das Gerät zurückgesetzt und das grüne Licht blinkt langsam; Während des Herstellens der Netzwerkverbindung blinkt das grüne Licht schnell

- Mikrofonöffnung**
Bitte sprechen Sie bei der Aufnahme direkt in die Mikrofonöffnung.

- Anzeigeleuchte**
Grünes Licht blinkt langsam: Das Gerät ist mit dem Internet verbunden
Grünes Licht blinkt schnell: Das Gerät ist vernetzt
Das Kantenlicht leuchtet durchgehend: Das Gerät ist erfolgreich mit dem Internet verbunden
Rotes Licht leuchtet durchgehend: Batteriestromversorgung
Rotes Licht blinkt schnell: Niedriger Batteriestand oder Geräte störung.


- Aufnahmetaste**
Langer Tastendruck: Taste für 3 Sekunden gedrückt halten. Wenn Sie "Di" hören, beginnt die Aufnahme. Lassen Sie die Taste los.
Tastendruck: Wenn Sie den Ton „DiDi“ hören, endet die Aufnahme.
Kurz: Aufnahme abspielen.
Das Gerät unterstützt die Aufzeichnung von nur einer Nachricht. Die Aufnahme darf maximal 10 Sekunden lang sein und wird bei Fütterung automatisch abgespielt.

App installieren




Zum Herunterladen den
QR-Code scannen

Registrieren & Anmelden




Nachdem die Installation abgeschlossen ist, registrieren Sie ein Konto und melden Sie sich in der App an. Sie können auch direkt auf die Telefonnummer drücken, um sich über Ein-Tasten-Login, WeChat-Login oder Apple ID-Login anzumelden.

Gerät hinzufügen




- Schalten Sie das WLAN und die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons
- Klicken Sie auf „+“, um Geräte hinzuzufügen
- Wählen Sie das manuelle Hinzufügen der Geräte und klicken Sie auf „Hit the pet feeder“ (Haustierfütterautomaten starten)
- Wählen Sie einen visuellen Haustierfütterautomaten und führen Sie die WLAN-Konfiguration durch.

Live-Video




- Foto erstellen: Nehmen Sie den aktuellen Bildschirm des Videos auf
- Mikrofon: Wenn das Symbol aufleuchtet, können Sie mit den Haustieren in der Nähe sprechen
- Aufnahmequalität: SD/HD
- Zeitgesteuerte Fütterung: Klicken Sie darauf, um die Schnittstelle für die zeitgesteuerte Fütterung zu öffnen
- Vollbildumschaltung: Klicken Sie auf den Schalter Vollbild/Normalmodus
- Video: Klicken Sie darauf, um das aktuelle Video aufzunehmen
- Ein-Tasten-Fütterung: Das Futter wird entsprechend der gewählten Anzahl von Portionen ausgegeben
- Videoowiedergabe: Wiedergabe des Haustervideos

Zeitgesteuerte Fütterung



- Klicken Sie auf „Feeding Plan“ (Fütterungsplan), um die Liste der Fütterungspläne aufzurufen
- Klicken Sie auf „Add“ (Hinzufügen) um „Add Plan“ (Plan hinzufügen) aufzurufen
- Wählen Sie Fütterungszeit und Wiederholungsdatum
- Wählen Sie die Anzahl der Portionen entsprechend der Nahrungsaufnahme Ihres Haustieres
- Unter „Feeding Records“ (Fütterungsprotokoll) können Sie das Fütterungsprotokoll des Haustiers überprüfen.

Ein-Tasten-Fütterung



- Wählen Sie die Anzahl der Portionen entsprechend der Nahrungsaufnahme Ihres Haustieres
- Klicken Sie auf „One-key feeding“ (Ein-Tasten-Fütterung)
- Das Gerät zeigt „feeding“ (Fütterung) an und beginnt mit der Futterabgabe
- ca. 10 g pro Portion

Benutzerdefinierte Stimme



- Halten Sie das Bedienfeld des Geräts gedrückt. Das Gerät beginnt nach dem „Di“-Ton mit der Aufnahme. Wenn Sie die Taste loslassen, gibt das Gerät „DiDi“-Töne aus und beendet die Aufnahme. Das Gerät unterstützt eine maximale Aufnahmezeit von 10 Sekunden
- Kurz drücken, um die Aufnahme abzuspielen
- Die Aufnahme wird während der Fütterung abgespielt und fordert das Haustier zur Nahrungsaufnahme auf.

Geräteeinstellungen

- Klicken Sie auf der Videosite auf die Einstellungsschaltfläche in der oberen rechten Ecke, um die Geräteoberfläche aufzurufen
- Konfigurieren Sie das Gerät wie gewünscht auf der Einstellungsseite
- Klicken Sie auf der Seite „Über das Gerät“ auf „Restore Factory settings“ (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen), um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird das Gerät aus der App entfernt. Starten Sie das Gerät neu, um es entsprechend dem Bedienungsvorgang hinzuzufügen

Erinnerung:

- Dieses Gerät unterstützt vorübergehend nur das 2,4G-Netzwerk und nicht 5G
- Es ist nur für trockenes Getreide mit dem empfohlenen Korndurchmesser von 2–14 mm geeignet
- Prüfen Sie regelmäßig die Getreidetrommeln. Bei unzureichender Menge von Getreide füllen Sie es bitte rechtzeitig nach
- Es wird empfohlen, die Anzahl der Futterportionen angemessen auf die entsprechende Anzahl von Haustieren abzustimmen und sie gemäß wissenschaftlichen Angaben zu füttern
- Der Getreideschaufel ist abnehmbar. Es wird empfohlen, ihn regelmäßig abzunehmen, zu reinigen und vor dem Gebrauch zu trocknen
- Um das WLAN zu ändern, drücken Sie bitte lange die Einstelltaste, um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, und schließen Sie das Gerät erneut an