

Produktdatenblatt | Produktzubehör (Abdeckung)

Artikelnummer:	KAM300
Serie:	
EAN:	4037293017695
Zolltarifnummer:	39169010900



Artikelbeschreibung

Kunststoff-Abdeckung ■ opal ■ 300cm
 ■ Material: UV-beständiges PMMA ■
 Transmissionsgrad: ca. 70%

Abdeckung passend für verschiedene Aluminiumprofile. Durch die opale (matte) Abdeckung wird die tatsächliche Lichtausbeute des LED-Strips zwar verringert, jedoch gleichzeitig eine sehr gleichmäßige, homogene Lichtverteilung erreicht, wobei die einzelnen LED-Chips der im Profil verbauten LED-Strips kaum oder gar nicht zu erkennen sind. Technische Daten: Material: UV-beständiges PMMA, Transmissionsgrad: ca. 70%

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002557)

Länge [mm]	3000	UV-beständig	ja
Breite [mm]	15	Transmissionsgrad [%]	70
Höhe [mm]	8	Zubehör	ja
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Abdeckung	Ersatzteil	nein
Befestigungsart	einrasten	Gewicht [kg]	0,16
Werkstoff	Kunststoff	BEG	nein
Transparent	nein		

Zubehör

APES100

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APESB200

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APES200

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APESB300

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APES300

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APESW100

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APESB100

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APESW200

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APESW300

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APFB300

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APF100

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APFW100

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APF200

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APFW200

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APF300

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APFW300

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APFB100

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APH100

Aluminium U-Profil (hoch) für LED-Strips



APFB200

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APH200

Aluminium U-Profil (hoch) für LED-Strips

