

Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)


Artikelnummer:	EFDP23400
Serie:	EFD-Serie
EAN:	4037293014755
Zolltarifnummer:	85269200900



Artikelbeschreibung

Funk-Dimm-Empfänger ■ 100-240 V/AC ■ 400W ■ 868MHz ■ zusätzlich per Taster ansteuerbar (100-240 V/AC/DC)

Der Funk-Dimmer-Empfänger kann über verschiedene Funk-Dimmer-Steuerelemente, aber auch über einen Taster (8V bis 230V/AC/DC) angesteuert werden. Somit können unterschiedliche Verbraucher bequem über Funk gedimmt werden. Natürlich können die angeschlossenen Verbraucher auch ein-/ausgeschaltet werden. Mögliche Funk-Sender sind EFDSP2, EFDHS3, EFDWP1 oder EFDWP4. Die maximale Leistung beträgt 200W für LED-Verbraucher sowie NV-Halogenleuchtmittel und 400W für HV-Halogenleuchtmittel.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20	Ausführung	statisch
Geeignet für Außengebrauch	nein	DIN-Schienenmontage	nein
Länge [mm]	45	Geeignet für Schalterdose	ja
Breite [mm]	46	Art der Steuerung	RF
Höhe [mm]	22	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Spannungsart	AC	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Frequenz	50/60 Hz	Programmierbar	nein
Schutzklasse	II	Mit Anschlussleitung	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	100.00 - 240.00	Gewicht [kg]	0,05
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	BEG	nein
Aufbau	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Einbau	ja	WEEE-Kennzeichnung	ja