

Produktdatenblatt | Funksender


Artikelnummer:	EFDHS4RGBW
Serie:	EFD-Serie
EAN:	4037293024259
Zolltarifnummer:	85269200900



Artikelbeschreibung

RGB+W-Funkhandsender-868MHz-4-Kanäle-passend für RGB+W-WiF

Mit dem 4-Kanal RGBW-Funk-Handsender können bis zu vier Empfänger getrennt voneinander gesteuert werden. Es können sowohl mehrere Empfänger auf einen Handsender bzw. Kanal, als auch mehrere Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden. Lieferung inkl. Wandhalterung. Funktionen: Farbwechsel über Touch-Farbrad, Direktfarbwahl weiß, Ein- und ausschalten, dimmen, so wie Programmwechsel. Betrieb über 3x AAA (1,5V) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Passend für folgende Empfänger: EFD12244X5A, EFD12244X5A, EFD24050VS, EFD24100VS, RGB+W-WiFi4x5A und RGBWiFi674X5A.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

Schutzart (IP)	IP20	Funkfrequenz	868,0
Schutzklasse	III	Reichweite	40,00
Länge [mm]	120	Funktaster auf Putz	nein
Breite [mm]	55	Funktaster unter Putz	nein
Höhe [mm]	18	Mit Funkcodiergerät	nein
Stromversorgung	Batterie	Mit Funkhandsender	ja
Anzahl der Batterien	3	Rollingcode-System	nein
Batterieart	Micro (ANSI: AAA IEC: LR03/HR03)	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Betriebsspannung [V]	4.5 V/DC	Gewicht [kg]	0,08
Mitgelieferte Batterie	ohne	BEG	nein
Mit Spannungsanzeige	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Gehäusefarbe	schwarz	WEEE-Kennzeichnung	ja