

DK-LS-38

Stahlgeschweißter Schwerlast-Drehkranz



EAN 4047526384678

ID 935425

Zolltarifnummer 87169090



- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel
- galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- durch Kombination mit einer Bockrolle entsteht eine Lenkrolle ohne Ausladung
- universell einsetzbar
- Tragfähigkeit gilt bei zentrisch axialer Belastung



Technische Daten:

Höhe Flanschplatte		60 mm
Innenabstand Flanschplatte		25 mm
Tragfähigkeit (statisch)		5.500 kg
Plattengröße		255 x 200 mm
Schraublochentfernung		210 x 160 mm
Schraubloch-Ø		18 mm
Stückgewicht		16,5 kg