

# HRLK-PO 82G

**Heberollen mit ortsfestem Betätigungshebel und integriertem Feststellfuß, mit Anschraubplatte Rad aus Polyamid**

**EAN** 4047526216672  
**ID** 881923  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse:** Serie HRLK

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Feststellfuß aus Stahl mit Gummiauflage
- Höhenverstellung mittels Betätigungshebel

**Rad:** Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (D)                    | 80 mm       |
| Radbreite                    | 37 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | 230 kg      |
| Lagerart                     | Gleitlager  |
| Gesamthöhe (H)               | 120 mm      |
| Gesamthöhe max (h)           | 122 mm      |
| Hubweg (T4)                  | 2 mm        |
| Bodenfreiheit Fuß max. (T3)  | 13 mm       |
| Plattengröße                 | 100 x 85 mm |
| Schraublochentfernung        | 80 x 60 mm  |
| Schraubloch-Ø                | 9 mm        |
| Ausladung (F)                | 56 mm       |
| Temperaturbeständigkeit min  | -25 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  | 70 °C       |
| Belagshärte                  | 70 Shore D  |
| Stückgewicht                 | 2,1 kg      |
| Spurlos                      | ✓           |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✓           |
| Antistatisch                 | ✗           |
| Elektrisch ableitend         | ✗           |
| Korrosionsbeständig          | ✗           |
| Hitzebeständig               | ✗           |
| Laufbelag hydrolysebeständig | ✗           |
| Autoklaventauglich           | ✗           |



**Belagshärte**

70 Shore D

**Rollwiderstand**


hervorragend

**Verschleißresistenz**

gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

befriedigend



Waschmaschinentauglich

