



Produktdetails

MBK208

MBK208 DIN-Schiene für Klemmen horizontal 450 mm x 500 mm x 200 mm , 3 , 00



Allgemeine Informationen	
Typ	MBK208
Bestellnummer	2CPX041691R9999
EAN	4011617416913
Beschreibung	MBK208 DIN-Schiene für Klemmen horizontal 450 mm x 500 mm x 200 mm , 3 , 00
Langbeschreibung	Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Hutprofilschienen für Reihenklemmen horizontal, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 72 Platzeinheiten, Reihenabstand: 150, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 68 mm bis 145 mm, nutzbare Breite von 438 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm. EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I _n)	850 A
Anzahl Sicherungsautomaten	"

Rastereinheiten (RE)	3
Montagegerüst	WR oder EDF
Gehäusety	Innenausbau Modul
Bauhöhe	00
Montageart	stufenlos einstellbar über Montagebügel
Platzeinheiten (PLE)	72
Zählerfelder	0
Modulfunktion	DIN-Schiene für Klemmen horizontal
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	114f4144-efc4-474d-b9a6-6bc82d04c40b Deutschland (DE)

Umgebungsbedingungen

Schutzklasse	I (geerdet) oder II (schutzisoliert)
--------------	--------------------------------------

Abmessungen

Breite	500 mm
Höhe	450 mm
Tiefe	200 mm
Gewicht	3 kg
Einbautiefe (t ₂)	200 mm

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	3 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC112206M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen		
ETIM 8	EC001894 - Verteilerbaugruppe Klemmen	
ETIM 9	EC001894 - Verteilerbaugruppe Klemmen	
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang	
CN8		85381000
eClass	V11.0 : 27400609	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U	

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Bausatz → Klemmen

