



Notruf-Armband

ANRUFEN/ANNEHMEN

- Hörgerätekompatibel
- Empfangslautstärke bis zu **40dB**
- Drei Direktwahltasten mit Foto
- Telefonbuch mit bis zu 30 Einträgen
- Tonhöhe einstellbar
- Bei eingehendem Anruf: Blitzlicht (LED) + Symbol im Display
- Freisprecheinrichtung mit LED-Anzeige
- Verstärkertaste mit LED-Anzeige
- Blitzlicht (100 / 300 / 600 ms)
- Pause- / Wahlwiederholungstaste (fünf zuletzt gewählte Nummern)
- Telefonbuchtaste
- Stummtaste (drücken und gedrückt halten)
- Löschtaste

LCD BILDSCHIRM

- Weiße Hintergrundbeleuchtung
- Großer Bildschirm: 80 x 34 mm – drei Zeilen
- 14 Digitalzahlen, 16 Buchstaben
- Sechs wählbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch.
- Navigationsmenü
- Kontrast einstellbar
- Uhrzeitanzeige (24 h)
- Anzeige der Gesprächsdauer

KLINGELTON

- Lautstärke auf drei Stufen einstellbar (bis zu **90dB**): Niedrig / Mittel / Hoch
- Drei Klingeltonmelodien
- Visuelle Klingeltonanzeige (Blitzlicht)

SPRACHANSAGE

- Ansage der gedrückten Zifferntaste

ANRUFRKENNEUNG

- Name (aufnehmbar) oder Ansage der Nummer
- Permanenter Speicher der letzten 64 eingegangenen Anrufe (Datum und Uhrzeit)

NOTRUF-ARM BAND

- Wasserdichtes Notrufarmband 433 MHz: Ein-Tasten-Steuerung mit LED-Anzeige
- Bis zu 30 Notrufnummern speicherbar
- Ermöglicht Anrufannahme im Freisprechmodus und Auflegen (auf Distanz im selben Raum)
- Notrufansage individualisierbar

TECHNISCHE ANGABEN

- Wandmontage möglich (Halterung enthalten)
- Funktioniert mit Batterie oder Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
- Maße: 19,5 x 18 x 7 cm

OPTIONALES ZUBHÖR

- Zusatzhörer (CLA 1)

LIEFERUMFANG

- 1 x Netzteil DC 9V 200 mA
- 1 x Notruf-Armband (wasserfest)
- 4 x Batterien AA (Telefon)
- 1 x Batterie CR2025 (Notruf-Armband)
- 1 x Telefonkabel RJ11 (Länge: 210cm)
- 1 x Spiralkabel (Länge: 27 cm)
- 1 x Halterung zur Wandmontage