

Professional Akku LED Handlampe HL 1000 ACW, 1000+380 lm, IP54

Ideal für die Ausleuchtung von engen und schwer zugänglichen Umgebungen.



Artikelnummer 1173730001
EAN 4007123691906

BESCHREIBUNG

- LED Arbeitslampe mit COB LED und einer flexibel knickbaren SMD LED Lichtquelle.
- Mit 360° Diffusor für eine großflächige Ausleuchtung.
- Vier Schaltstufen (SMD LED - COB LED: 100 %-50 %-25 %).
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Mit integriertem Magneten auf der Rückseite und 360° drehbarem Haken für den flexiblen Einsatz.
- Wechselbarer Standard 18650 Li-Ion-Akku 3,7 V/2,5 Ah mit Ladeanzeige.
- Aufladen per Wireless Ladepad (Art.-Nr. 1173780001 - separat erhältlich) oder über den integrierten USB C-Anschluss.
- Inklusive USB C Ladekabel.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	1000 lm
Akku-Kapazität	2,5 Ah
Akku-Spannung	3,7 V
Leuchtdauer max.	12 h
Akku-Ladezeit ca.	3 h
Batterie Bauart	18650

Batterie Technologie	Lithium-Ion
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	III
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz/grau

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,41 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	7,7 cm x 5 cm x 18,2 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,53 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	5 cm x 8,7 cm x 28,2 cm

LIEFERUMFANG

Professional Akku LED Handlampe HL 1000 ACW, 60cm USB C Ladekabel, 360° Diffusor, Akku Pack AP18650