



STEREO MAN ISI 3

Digitaler Stereo-Funkkopfhörer für Fernseher und Musikanlagen inkl. optischem Audio-Eingang

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588091306	weiß	0000/9130	572 g	186 g	15 x 25 x 9 cm	19 x 28 x 13 cm
4019588191303	schwarz	0001/9130	572 g	186 g	15 x 25 x 9 cm	19 x 28 x 13 cm

TOP-AUSSTATTUNG

2,4-GHz-Funkkopfhörer inkl.
Dockingstation
Inklusive 2 x Akku

Optimierte Übertragungsreichweite
64 g leichter Kopfhörer

Mikrofonmodus
Optischer Eingang

ANSCHLÜSSE

Audio Eingang optisch (Toslink) : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : V4.0 mit APTX

HSP (Sprachausgabe über Headset) : Ja

HFP (drahtlose Telefonie) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

STROMVERSORGUNG

Akkutyp : 2x 350 mAh

Akkulaufzeit : bis zu 9h

Akkuaufladezeit : 3 h

Netzteil : DC 5 V / 550mA

LIEFERUMFANG

STEREO MAN ISI 3, Transmitter, Netzteil, 2 x 350 mAh Li-Polymer Akku, Audiokabel (160 cm), Kabel RCA auf 3,5 mm (weiblich), Adapter 3,5 mm (weiblich) auf 6,3 mm (männlich), 2 x Ersatz-Ohrstöpsel