


Schutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D3/DN25 Ingold/EL=25



- 1 Sicherungsring
2 Überwurfmutter G 1 1/4
3 O-Ring

Einsatzbereich

Ausführung	für Temperatursensoren EL = 83 mm
Druckfestigkeit [bar]	16

Mechanische Daten

Gewicht [g]	868
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm
Prozessanschluss	Ingold Ø 25 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	< 0,4 / -
Einbaulänge EL [mm]	25
Bohrungslänge BL [mm]	83

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------