



## WALL-08T/SW

Best.-Nr.: 1000607

### PRODUKTFINOS

#### 2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- 100-V-Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Schwarz
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 20-cm-Tiefmitteltöner (8") und 25-mm-Kalottenhohtöner (1")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

### TECHNISCHE DATEN

#### WALL-08T/SW

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Aktiv/passiv          | passiv                                  |
| Übertragungstechnik   | 100 V oder niederohmig                  |
| Belastbarkeit, gesamt | 120 W                                   |
| Nennbelastbarkeit     | 50/25/12,5/6,25 W (100 V)<br>60 W (8 Ω) |

**WALL-08T/SW**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Impedanz                      | 8 $\Omega$                     |
| Frequenzbereich               | 35-20000 Hz                    |
| System                        | 2-Wege                         |
| Tieftöner                     | Tiefmitteltöner 20 cm (8")     |
| Hochtöner                     | Kalottenhochtöner 25 mm (1")   |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2                              |
| Lautsprechergröße             | 20 cm (8")                     |
| Kennschalldruck               | 90 dB/W/m                      |
| Max. Nennschalldruck          | 106 dB                         |
| Abstrahlwinkel                | H100°/V80°                     |
| Abstrahlwinkel horizontal     | 100°                           |
| Abstrahlwinkel vertikal       | 80°                            |
| Gehäusematerial               | Kunststoff                     |
| Farbe                         | Schwarz                        |
| Montagevorrichtung            | Montagebügel                   |
| Schutzart                     | IP65                           |
| Zul. Einsatztemperatur        | 0-40 °C                        |
| Abmessungen                   | 245 x 378 x 306 mm (mit Bügel) |
| Breite                        | 245 mm                         |
| Höhe                          | 378 mm                         |
| Tiefe                         | 306 mm                         |
| Gewicht                       | 5 kg                           |
| Eingänge                      | LS-Klemmterminal               |
| Sonstiges                     | schwenk- und neigbar           |
| Verpackungsmaße (B x H x L)   | 0,29 x 0,41 x 0,59 m           |
| Bruttogewicht                 | 12,4 kg                        |
| Nettogewicht                  | 10,54 kg                       |

**WALL-08T/SW**

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN-Code     | 4007754410891 |
| Nettogewicht | 10,54 kg      |