



EDL-250/SW

Best.-Nr.: 1000763

PRODUKTIINFOS

Wetterfester ELA-Soundprojektor

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfestes Kunststoffgehäuse
- Anschlusskabel mit 3 Leistungsanzapfungen
- Schwenkbarer Montagebügel

TECHNISCHE DATEN

EDL-250/SW

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	30 W
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5 W
Frequenzbereich	125-15000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	13 cm (5")

EDL-250/SW

Kennschalldruck	101 dB/W/m
Abstrahlwinkel	110°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	110°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP44
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
Abmessungen	Ø 180 mm x 200 mm
Breite	Ø 180 mm
Höhe	Ø 180 mm
Tiefe	200 mm
Gewicht	2,1 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,23 x 0,26 x 0,24 m
Bruttogewicht	2,44 kg
Nettogewicht	2,116 kg

EDL-250/SW

EAN-Code	4007754415612
Nettogewicht	2,116 kg