



# ATT-250H/WS

Best.-Nr.: 0176140

## PRODUKTIINFOS

### ELA-Einbau-Lautstärksteller

- Nennbelastbarkeit 50 W
- Versenkter Reglerknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen
- Abschwächung in 11 Stufen und AUS
- Audio-Transformator für 100-V-Übertragungstechnik
- Frontplatte (abnehmbar) und Knopf aus weißem Kunststoff
- Unterputzmontage in Standard-Hohlwanddose
- Aufputzmontage mit passenden, optional erhältlichem Einbaugehäuse ATT-200

## TECHNISCHE DATEN

### ATT-250H/WS

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Art               | ELA-Einbau-Lautstärksteller |
| Frequenzbereich   | 50-18000 Hz                 |
| Nennbelastbarkeit | 50 W                        |
| Pflichtempfang    | nein                        |

**ATT-250H/WS**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Abmessungen    | 85 x 85 x 50 mm |
| Einbautiefe    | 42 mm           |
| Gewicht        | 257 g           |
| Aufputzgehäuse | ATT-200         |

**ATT-250H/WS**

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN-Code     | 4007754255645 |
| Nettogewicht | 0,257 kg      |