



MD-480

Best.-Nr.: 0221190

PRODUKTFIOS

Stereo-Kopfhörer

- Für den universellen Einsatz
- Kompakte Bauform
- Geschlossenes System
- Gepolsterte Ohrkissen und Kopfauflege
- 1,2 m langes Kabel mit einseitiger Zuführung
- 3,5-mm-Klinkenstecker mit 6,3-mm-Adapter

TECHNISCHE DATEN

MD-480

Art	Kopfhörer
Übertragungsart	Kabel
Kopfhörerwandler	Neodym, Ø 38 mm
Wandlerprinzip	dynamisch
Max. Eingangsleistung	200 mW

MD-480

Übertragungsbereich Kopfhörer	20-20000 Hz
Nennimpedanz Kopfhörer	32 Ω
Kopfhörerempfindlichkeit	95 dB/mW
Kabel	1,2 m, einseitige Zuführung
Stecker	3,5-mm-Klinke
Adapter	6,3-mm-Klinke
Gewicht ohne Kabel	150 g

MD-480

EAN-Code	4007754228236
Nettogewicht	0,174 kg