



PA-924

Best.-Nr.: 0175060

PRODUKTIINFOS

ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 240 W
- 4 symmetrische Mikrofon-/Line-Eingänge mit schaltbarer Priorität
- 4 Stereo-Line-Eingänge
- LautsprecherAusgänge über Schraubkontakte
- Symmetrischer Line-Ausgang
- Record-Ausgang
- Einschleifmöglichkeit für z. B. Effektgeräte, Equalizer, Feedback-Controller
- Extern auslösbarer 2/4-Ton-Gong
- Ein- und Ausgangspegelregler
- 2-fach-Klangregelung für den Ausgang
- Schaltbare 48-V-Phantomspeisung für die Mikrofon-Eingänge
- Temperaturregelter Lüfter
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

TECHNISCHE DATEN

PA-924

Ausgangsleistung, gesamt	340 W
Nennleistung	240 W
Leistung an 4 Ω	240 W

PA-924

Leistung an 100 V	240 W
Leistung an 70 V	240 W
Kanäle	5
Eingänge	2,5-100 mV (Mic), 350 mV (Line)
Frequenzbereich	50-16000 Hz
Klangregelung Tiefen	± 10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	± 10 dB/10 kHz
Störabstand	> 75 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %
Phantomspannung	48 V
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/640 VA, DC 24 V/18 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	640 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 18 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	95 mm
Tiefe	390 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	13 kg
Anschlüsse	4 x XLR (Mic), 4 x Cinch L/R (Line), 1 x XLR (Line Out), 1 x Cinch L/R (Line Out), Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,54 x 0,195 x 0,505 m
Bruttogewicht	16,12 kg
Nettogewicht	13,21 kg

PA-924

EAN-Code	4007754254280
Nettogewicht	13,21 kg