



PA-948

Best.-Nr.: 0175070

PRODUKTFINOS

ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 480 W
- 4 symmetrische Mikrofon-/Line-Eingänge mit schaltbarer Priorität
- 4 Stereo-Line-Eingänge
- LautsprecherAusgänge über Schraubkontakte
- Symmetrischer Line-Ausgang
- Record-Ausgang
- Einschleifmöglichkeit für z. B. Effektgeräte, Equalizer, Feedback-Controller
- Extern auslösbarer 2/4-Ton-Gong
- Ein- und Ausgangspegelregler
- 2-fach-Klangregelung für den Ausgang
- Schaltbare 48-V-Phantomspeisung für die Mikrofon-Eingänge
- Temperaturregelter Lüfter
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

TECHNISCHE DATEN

PA-948

Ausgangsleistung, gesamt

680 W

PA-948

Nennleistung	480 W
Leistung an 4 Ω	480 W
Leistung an 100 V	480 W
Leistung an 70 V	480 W
Kanäle	5
Eingänge	2,5-100 mV (Mic), 350 mV (Line)
Frequenzbereich	50-16000 Hz
Klangregelung Tiefen	± 10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	± 10 dB/10 kHz
Störabstand	> 75 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %
Phantomspannung	48 V
Stromversorgung	$\sim$ 230 V/50 Hz/1090 VA, DC 24 V/27 A
Netzspannung	$\sim$ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1090 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 27 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	137 mm
Tiefe	395 mm
Höheneinheiten HE	3
Gewicht	19 kg
Anschlüsse	4 x XLR (Mic), 4 x Cinch L/R (Line), 1 x XLR (Line Out), 1 x Cinch L/R (Line Out), Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,5 x 0,225 x 0,55 m
Bruttogewicht	21,96 kg
Nettogewicht	18,81 kg

PA-948

EAN-Code	4007754254297
Nettogewicht	18,81 kg

