



CDX1-1445/16

Best.-Nr.: 1001100

PRODUKTIINFOS

PA-Horntreiber, 20 W, 16 Ω

- Hochwertiger 25-mm-Kompressionstreiber (1") mit 35-mm-Schwingspule (1,4") und Ferritmagnet
- Einteilige PETP-Membran und -Sicke
- Integrierte Membran und rückseitige Abdeckung für einfachen Austausch
- Empfohlene Trennfrequenz 2200 Hz (12 dB/Okt.)
- 4-Loch-Schrauben-Montage
- Auch als 8- Ω -Variante CDX1-1445/8 verfügbar

TECHNISCHE DATEN

CDX1-1445/16

Impedanz (Z)	16 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	1500-20000 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	2200 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	20 W

CDX1-1445/16

Musikbelastbarkeit (MAX)	40 W
Kennschalldruck	106 dB/W/m
Schwingspulendurchm.	Ø 35 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Austrittsöffnung	Ø 25 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	Ø 76 mm (4x M6)
Abmessungen	Ø 90 mm x 52 mm
Außendurchmesser	Ø 90 mm
Breite	Ø 90 mm
Höhe	Ø 90 mm
Tiefe	52 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,98 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,13 x 0,08 x 0,11 m
Bruttogewicht	1,09 kg
Nettogewicht	0,98 kg

CDX1-1445/16

EAN-Code	739894582353
Nettogewicht	0,98 kg