



DT-284

Best.-Nr.: 0131410

PRODUKTINFOS

Der Hochtöner für kompromissloses Car-Hi-Fi

DT-284 "The Dome". Dieser Hochtöner stellt alles zur Verfügung, was man von einem Top-Class-Tweeter erwartet: ein sensationell linearer Frequenzgang, hohe Pegelreserven, tiefe Ankopplung, kompakte Abmessungen und ein attraktives, unverwechselbares Design!

Dome-Tweeter-Paar, 60 W, 4 Ω

- 28-mm-Seidenmembran
- Aluminiumschwingspule
- Neodym-Magnet
- High-Quality-ABS-Gehäuse mit 8-Loch-Verschraubung
- Perfekter Klang mit extrem niedrigen Verzerrungen
- Höchste Pegelfestigkeit
- Außergewöhnliche Langhubigkeit

Für den Betrieb ist eine Frequenzweiche erforderlich! Ideal: CDN-2X

TECHNISCHE DATEN

DT-284

Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	fx-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	1300 Hz
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	2000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	60 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	91 dB/W/m
Schwingspulendurchm.	$\varnothing$ 28 mm
Magnetdurchmesser	$\varnothing$ 46 mm
Einbauöffnung	$\varnothing$ 50 mm
Einbautiefe	18 mm
Abmessungen	$\varnothing$ 60 mm x 21,7 mm
Außendurchmesser	$\varnothing$ 60 mm
Breite	$\varnothing$ 60 mm
Höhe	$\varnothing$ 60 mm
Tiefe	21,7 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,18 kg
Verpackungseinheit	2
Lautsprechertyp	28 mm
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,085 x 0,045 x 0,155 m
Bruttogewicht	0,225 kg
Nettogewicht	0,18 kg

DT-284

EAN-Code	4007754171068
Nettogewicht	0,18 kg