



EDL-42HQ

Best.-Nr.: 0163890

PRODUKTFINOS

Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 15 W

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- Leistungsabgriffe 100 V (8/4/2/1 W)
- 2-Wege-Ausführung mit koaxialem Kalottenhochtöner
- 10-cm-Tieftöner (4") mit Waveguide und 20-mm-Seidenkalotte (3/4")
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Beilliegend zwei formschöne Metallschutzgitter für unterschiedliche Einbauoptik
- Magnetische Befestigung des Schutzgitters
- Für Wand-/Deckenstärken 8-30 mm

TECHNISCHE DATEN

EDL-42HQ

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Frequenzbereich	70-20000 Hz

EDL-42HQ

Resonanzfrequenz (f_s)	70 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W (8 Ω) 8/4/2/1 W (100 V)
Musikbelastbarkeit (MAX)	30 W
Kennschalldruck	85 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	96 dB
Einbauöffnung	Ø 141 mm
Einbautiefe	70 mm
Abmessungen	Ø 158 mm x 72 mm
Außendurchmesser	Ø 158 mm
Breite	Ø 158 mm
Höhe	Ø 158 mm
Tiefe	70 mm
Farbe	Weiß
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,930 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	100
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,174 x 0,085 x 0,174 m
Bruttogewicht	1,08 kg
Nettogewicht	0,945 kg

EDL-42HQ

EAN-Code	4007754272024
Nettogewicht	0,945 kg

EDL-42HQ

Frontgitter	Metall/Kunststoff
-------------	-------------------