



# CDX1-1742/8

Best.-Nr.: 1001103

## PRODUKTFINOS

### PA-Horntreiber, 50 W, 8 $\Omega$

- Hochwertiger 25-mm-Kompressionstreiber (1") mit 44-mm-Schwingspule (1,75") und Ferritmagnet
- Einteilige Polyamid-Membran und -Sicke
- Sound-Castle-Weichspannmembran der nächsten Generation
- Empfohlene Trennfrequenz 2000 Hz (12 dB/Okt.)
- 2-Loch- und 3-Loch-Schrauben-Montage

## TECHNISCHE DATEN

### CDX1-1742/8

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Impedanz (Z)                          | 8 $\Omega$    |
| Übertragungstechnik                   | Kabel         |
| Frequenzbereich                       | 1200-20000 Hz |
| Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) | 2000 Hz       |
| Nennbelastbarkeit (RMS)               | 50 W          |
| Musikbelastbarkeit (MAX)              | 100 W         |

**CDX1-1742/8**

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Kennschalldruck             | 106 dB/W/m                               |
| Schwingspulendurchm.        | Ø 44 mm                                  |
| Schwingspulenmaterial       | kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht |
| Austrittsöffnung            | Ø 25 mm                                  |
| Einbauöffnung               | je nach Horn                             |
| Einbautiefe                 | je nach Horn                             |
| Lochkreisdurchmesser        | Ø 76 mm (2x M6),<br>Ø 57 mm (3x M6)      |
| Abmessungen                 | Ø 100 mm x 53,5 mm                       |
| Außendurchmesser            | Ø 100 mm                                 |
| Breite                      | Ø 100 mm                                 |
| Höhe                        | Ø 100 mm                                 |
| Tiefe                       | 53,5 mm                                  |
| Farbe                       | Schwarz                                  |
| Zul. Einsatztemperatur      | 0-40 °C                                  |
| Gewicht                     | 1,4 kg                                   |
| Verpackungseinheit          | 1                                        |
| Lautsprechertyp             | 1"                                       |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,14 x 0,07 x 0,17 m                     |
| Bruttogewicht               | 1,55 kg                                  |
| Nettogewicht                | 1,4 kg                                   |

**CDX1-1742/8**

|              |              |
|--------------|--------------|
| EAN-Code     | 739894598347 |
| Nettogewicht | 1,4 kg       |