



CDX1-1731/8



Best.-Nr.: 1001072

PRODUKTFINOS

PA-Horntreiber, 40 W, 8 Ω

- Hochwertiger 25-mm-Kompressionstreiber (1") mit 44-mm-Schwingspule (1,75") und Neodymmagnet
- Einteilige PETP-Folienmembran und -Sicke
- Sound-Castle-Membrananordnung
- Empfohlene minimale Übergangsfrequenz 2200 Hz (12 dB/Okt.)
- 35-mm-Standardgewinde

TECHNISCHE DATEN

CDX1-1731/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	1200-20000 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	2200 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	40 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	80 W

CDX1-1731/8

Kennschalldruck	110 dB/W/m
Schwingspulendurchm.	Ø 44 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Schwingspulenträger	PETP
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Abmessungen	Ø 88,5 mm x 55 mm
Außendurchmesser	Ø 88,5 mm
Breite	Ø 88,5 mm
Höhe	Ø 88,5 mm
Tiefe	55 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,65 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,105 x 0,075 x 0,13 m
Bruttogewicht	0,75 kg
Nettogewicht	0,651 kg

CDX1-1731/8

EAN-Code	739894548649
Nettogewicht	0,651 kg