



CDX1-1070/8

Best.-Nr.: 1001098

PRODUKTFINOS

PA-Horntreiber, 24 W, 8 Ω

- 25-mm-Kompressionstreiber (1") mit 25-mm-Schwingspule (1") und Ferritmagnet
- Einteilige PETP-Membran und -Sicke
- Empfohlene Trennfrequenz 2200 Hz (12 dB/Okt.)
- 2-Loch-Schrauben-Montage

TECHNISCHE DATEN

CDX1-1070/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	1500-20000 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	2200 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	12 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	24 W
Kennschalldruck	106 dB/W/m

CDX1-1070/8

Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Schwingspulenträger	PETP
Austrittsöffnung	25 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	Ø 76 mm (2-Loch)
Abmessungen	Ø 70 mm x 50 mm
Außendurchmesser	Ø 70 mm
Breite	Ø 70 mm
Höhe	Ø 70 mm
Tiefe	50 mm
Farbe	Schwarz/Silber
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,5 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,095 x 0,065 x 0,095 m
Bruttogewicht	0,57 kg
Nettogewicht	0,5 kg

CDX1-1070/8

EAN-Code	739894591645
Nettogewicht	0,5 kg